

PG 8583 CD [WW AD CM]

Laboratorijski pomivalni stroj

s priključkom na AD-vodo, tekočim doziranjem, DryPlus in nadzorom prevodnosti



- Zmogljivost/šaržo npr. 128 laboratorijskih steklenic
- Varost – nadzor tlaka pomivanja, pršilnih ročic in prevodnosti
- Učinkovito sušenje z vročim zrakom – DryPlus

EAN: 4002515983140 / Številka materiala: 10859840 / Številka starega materiala: 62858350A

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Prostostoječi aparat z možnostjo vgradnje pod pult, širok, brez pokrova
Ohišje	Plemenito jeklo
Možnost vgradnje pod pult	•
AutoClose – avtomatsko zapiranje vrat	•
Zvočni signal, zvočni signal ob koncu programa	•
Optimalna konstrukcija za servis	•
Uporaba	
Primeren za laboratorije	•
Kapaciteta	
Laboratorijske steklenice na šaržo [število]	128
Pipete na šaržo [število]	98
Zmogljivost	
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	500
Uporabna prostornina pomivalne komore v l	145,00
Najkrajše trajanje programa v min	20
Preizkušene obratovalne ure	15000
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	93
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	TouchControl
Izbira programa	Touch on Metal
Tipke za neposredno izbiro	•
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programi [število]	14
Prosta programska mesta [število]	2
Krmiljenje vrednosti A0	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Zaščita pred izpadom programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Standardni električni priključek	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	8,50
Skupna priključna moč v kW	9,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,80
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč električnega gretja v kW	2,50
Skupna priključna moč v kW	3,30
Zaščita v A	16
Prikllop na dovod vode in odtok	
Hladna voda [število]	1
Hladna voda za parni kondenzator [število]	1
Topla voda [število]	1
Potrebni pretočni tlak v kPa	200-1000
VE-voda [število]	1

PG 8583 CD [WW AD CM]

Laboratorijski pomivalni stroj

s priključkom na AD-vodo, tekočim doziranjem, DryPlus in nadzorom prevodnosti



EAN: 4002515983140 / Številka materiala: 10859840 /

Številka starega materiala: 62858350A

Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm	100
Maksimalna trdota vode (hladna/topla voda) v mmol/l	10,70
Odtočna črpalka [DN]	22
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	820
Zunanja mera, neto širina v mm	900
Zunanja mera, neto globina v mm	600
Pomivalna komora, uporabna višina v mm	520
Pomivalna komora, uporabna širina v mm	530
Neto teža v kg	98
Sušilni agregat	
Vgrajen sušilni agregat	•
Ventilator v kW	0,30
Grelni register v kW	2,20
Zmogljivost pretoka zraka v m ³ /h	60
Nastavitev časa v korakih po 1 minuto	0-120
Razred filtra HEPA	H14
Stopnja zadrževanja filtra HEPA (po DIN EN 1822) v %	99,99
Mere in masa	
Zunanja mera, bruto višina v mm	1095
Zunanja mera, bruto širina v mm	1200
Zunanja mera, bruto globina v mm	800
Pomivalna komora, globina zgornje košare v mm	474
Pomivalna komora, globina spodnje košare v mm	520
Bruto teža v kg	133
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,40
Programi	
Standardni	•
Intenzivni	•
Oprema	
Možnost vgradnje dodatnih dozirnih črpalk (opcija)	•
Vmesnik za procesno dokumentacijo (opcija)	•
Vmesnik za servisno službo	•
Obsežne komponente (opcija)	•
Programi	
Special 93 °C-10'	•
Univerzalni	•
Anorganica	•
Organica	•
Injektor plus	•
Pipete	•
Plastika	•
Mini	•
Program za olja	•
Možnosti priklopa	
Serijski vmesnik RS 232 (opcija)	•

PG 8583 CD [WW AD CM]

Laboratorijski pomivalni stroj

s priključkom na AD-vodo, tekočim doziranjem, DryPlus in nadzorom prevodnosti



EAN: 4002515983140 / Številka materiala: 10859840 /

Številka starega materiala: 62858350A

Oprema	
Ena dozirna črpalka za tekoče pomivalno sredstvo	•
Ena dozirna črpalka za nevtralizacijsko sredstvo	•
Parni kondenzator	•
Nadzor tlaka pomivanja	•
Nadzor pršilnih ročic	•
Nadzor prevodnosti	•
Večkomponentni filterski sistem	•
Toplotna črpalka s spremenljivim številom vrtljajev	•
Neposredni priklop nosilcev za vlaganje	•
DryPlus	•
Posoda za sol v vratih	•
Možnost nastavitve za procesne kemikalije (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Z lasersko tehnologijo zavarjena pomivalna komora brez rež	•
Grelno telo zunaj pomivalne komore	•
Pomivalna komora iz kakovostnega plemenitega jekla (1.4301/304)	•
Možnosti priklopa	
WLAN prek DataDiary (opcija)	•
WLAN/Ethernet vmesnik	•
Standardi, preizkusne oznake	
Oznaka VDE (električna varnost)	•
Vrsta zaščite IP po EN 60529: IP 20	•
EN 61010-2-040	•
Direktiva RoHS 2011/65/EU	•
Direktiva o strojih 2006/42/ES	•
Standardi, preizkusne oznake	
EN 61010-1	•