


KM 6542 FL

Električna plošča, neodvisna od pečice

za plosko vgradnjo, ki zagotavlja posebno eleganco v kuhinji



- Hitra izbira s številčno lestvico – ComfortSelect
- Sodoben dizajn – 752 mm široka kuhalna plošča za plosko vgradnjo
- Posebej fleksibilno – 4 polja, vklj. z 1 p. za peč. in 1 vario p.
- Neprekosljivo hitro – 1 kuhavno polje ExtraSpeed

EAN: 4002515996799 / Številka materiala: 10882040 / Številka starega materiala: 26654270D

<b>Vrsta gretja</b>	
Vrsta gretja	Elektrika
<b>Izvedba</b>	
Neodvisna od podpultne pečice	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
<b>Oprema kuhalnih polj</b>	
Število kuhalnih polj	4
<b>1. kuhavno polje/območje</b>	
Položaj	spredaj levo
Vrsta	ExtraSpeed
Velikost v mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. moč v W	1200/2900
<b>2. kuhavno polje/območje</b>	
Položaj	zadaj levo
Vrsta	Enokrožno kuhavno polje
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200
<b>3. kuhavno polje/območje</b>	
Položaj	zadaj desno
Vrsta	Polje za kuhanje/pečenje
Velikost v mm	Ø 170 / 170x290
Maks. moč v W	1500/2600
<b>4. kuhavno polje/območje</b>	
Položaj	spredaj desno
Vrsta	Enokrožno kuhavno polje
Velikost v mm	Ø 180
Maks. moč v W	1800
<b>Udobna uporaba</b>	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	ComfortSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Razširitev kuhalnega polja	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Nastavljiv zvočni signal	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20

KM 6542 FL

Električna plošča, neodvisna od pečice

za plosko vgradnjo, ki zagotavlja posebno eleganco v kuhinji



EAN: 4002515996799 / Številka materiala: 10882040 /  
Številka starega materiala: 26654270D

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min 20

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min 20

#### Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje

#### Varnost

Varnostni izklop

Funkcija fiksiranja nastavitvev

Zapora vklopa

Zaščita pred pregretjem

Prikaz preostale toplote

#### Tehnični podatki

Mere (V x Š x G) v mm 46 x 752 x 492

Mere v mm (širina) 752

Mere v mm (višina) 46

Mere v mm (globina) 492

Vgradna višina s priključno omarico v mm 40

Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji 730

Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 470

Teža v kg 10

Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji 756

Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji 496

Skupna priključna moč v kW 8,50

Dolžina priključnega kabla v m 1,4

Napetost v V 230

Frekvenca v Hz 50-60

#### Priložena oprema

Strgalo za steklo

Priključni kabel


•

Da

## KM 6542 FL

Električna plošča, neodvisna od pečice

za plosko vgradnjo, ki zagotavlja posebno eleganco v kuhinji



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)