

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I M Touch I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- M Touch – preprosto upravljanje z dotikom ali potegi
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah



EAN: 4002516024293 / Številka materiala: 10931230 /
Številka starega materiala: 11CR8706D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitve „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 Chrome Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Krom
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dotik
Prikazovalnik	MTouch
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Prikaz poteka programa	•
Pomočnik za pranje	•
Informacije	•
Lastni programi	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	68

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I M Touch I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516024293 / Številka materiala: 10931230 /

Številka starega materiala: 11CR8706D

Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	199
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,70
EcoFeedback	•
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Športna obutev	•
Pernice	•
Vzglavniki	•
Puh	•
Zavese	•
Bombaž, higiena	•
Čiščenje stroja	•
Bombaž puščica	•
Novo perilo	•
Samo izpiranje	•
Škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
SingleWash	•
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
Kakovost	
Protiuteži iz sive litine	•

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I M Touch I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516024293 / Številka materiala: 10931230 /
Številka starega materiala: 11CR8706D

Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	95
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I M Touch I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm