

WWV980 WPS Passion

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | M Touch | SteamCare | topla voda



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- M Touch – preprosto upravljanje z dotikom ali potegi
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- Zmanjšajte stroške za energijo za do 65 % z dodatnim priključkom na toplo vodo



EAN: 4002516038818 / Številka materiala: 10931310 /
Številka starega materiala: 11WW9806D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitve „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Alu-srebrna s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dotik
Prikazovalnik	MTouch
Učinkovitost čiščenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Parni sistem SteamCare	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Prikaz poteka programa	•
Pomočnik za pranje	•
Informacije	•
Lastni programi	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
Prikaz napolnjenosti in priporočilo za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	A

WWW980 WPS Passion

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | M Touch | SteamCare | topla voda



EAN: 4002516038818 / Številka materiala: 10931310 /
Številka starega materiala: 11WW9806D

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem) A

Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW 67

Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti 199

Poraba električne energije v stanju izključenosti v W 0,30

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W 0,70

Priključek na toplo vodo •

EcoFeedback •

Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“ •

Količinska avtomatika •

Merilnik pretoka vode •

Uravnavanje penjenja •

Motor ProfiEco •

Programi pranja

QuickPowerWash •

Avtomatski plus •

Bombaž •

Neobčutljivo perilo •

Občutljivo perilo •

Srajce •

Svila (ročno pranje) •

Volna (ročno pranje) •

Ekspres 20 •

Temno perilo •

Jeans •

Outdoor •

Impregnacija •

Športna oblačila •

Športna obutev •

Pernice •

Vzglavniki •

Puh •

Zavese •

Bombaž, higiena •

Osvežitev (para) •

Glajenje s paro •

Čiščenje stroja •

Bombaž puščica •

Novo perilo •

Samo izpiranje •

Škrobljenje •

Črpanje/ožemanje •

ECO 40-60 •

Dodatne funkcije za pranje

SingleWash •

Kratki •

Namakanje •

Predpranje •

Več vode •

WWW980 WPS Passion

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | M Touch | SteamCare | topla voda



EAN: 4002516038818 / Številka materiala: 10931310 /
Številka starega materiala: 11WW9806D

Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
Kakovost	
Protiuteži iz sive litine	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	98
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | M Touch | SteamCare | topla voda




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm