

KM 7564 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

2 kuhal. območ. PowerFlex za maksimalno moč



- Intuitivna hitra izbira s številčnimi lestvicami – SmartSelect
- 4 kuhalnih polj, vklj. 2 močna kuhalna območja PowerFlex
- Širina 626 mm, z jeklenim okvirjem za vgradnjo z naleganjem na pult
- Najkrajši časi začetnega kuhanja – TwinBooster
- Komunikacija z napo – avtomatska funkcija Con@ctivity

EAN: 4002516138587 / Številka materiala: 11022950 / Številka starega materiala: 26756400D

<b>Vrsta gretja</b>	
Vrsta gretja	Indukcija
<b>Izvedba</b>	
Neodvisna od podpultne pečice	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Vgradnja z naleganjem na pult	•
<b>Oprema kuhalnih polj</b>	
Število kuhalnih polj	4
Število kuhalnih območij	2
Maksimalno število posod	4
<b>Kuhalna polja PowerFlex</b>	
Število	4
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
<b>1. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	levo
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
<b>2. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
<b>Udobna uporaba</b>	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•
Stalno prepoznavanje posode	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Zaščita med brisanjem	•
Nastavljiv zvočni signal	•

KM 7564 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

2 kuhal. območ. PowerFlex za maksimalno moč




EAN: 4002516138587 / Številka materiala: 11022950 /  
Številka starega materiala: 26756400D

<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
<b>Varnost</b>	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	626
Mere v mm (višina)	52
Mere v mm (globina)	526
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	600
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	45
Teža v kg	11
Skupna priključna moč v kW	7,30
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
<b>Priložena oprema</b>	
Priključni kabel	Da

KM 7564 FR

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

2 kuhal. območ. PowerFlex za maksimalno moč



KM 7465 FR, KM 7564 FR (Installation drawing)