


KM 7575 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice
3 kuhal. območ. PowerFlex za maksimalno moč



- Intuitivna hitra izbira s številčnimi lestvicami – SmartSelect
- 6 kuhalnih polj, vklj. 3 močna kuhalna območja PowerFlex
- Širina 800 mm, za plosko vgradnjo ali z naleganjem na pult
- Najkrajši časi začetnega kuhanja – TwinBooster
- Komunikacija z napo – avtomatska funkcija Con@ctivity


EAN: 4002516138631 / Številka materiala: 11022980 /
Številka starega materiala: 26757570D

Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Indukcija
Izvedba	
Neodvisna od podpultne pečice	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Možnost kombinacije z elementom SmartLine	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	6
Število kuhalnih območij	3
Maksimalno število posod	6
Kuhalna polja PowerFlex	
Število	6
Vrsta	Kuhalno območje PowerFlex
Premer v mm	Ø 150 – 230
Moč v W	2100
Booster v W	3000
TwinBooster v W	3650
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	levo
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	3400
Maks. moč v W	3150
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	3650
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	v sredini
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	desno
Vrsta	Most PowerFlex
Velikost v mm	230x390
Maks. moč funkcije Booster v W	4800
Maks. moč v W	3400
Maks. moč funkcije TwinBooster v W	7300
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Upravljanje s senzorskimi tipkami	SmartSelect
Avtomatska funkcija Con@ctivity 3.0	•
Prepoznavanje prisotnosti in velikosti posode	•
Barva prikaza	Rumena
Avtomatsko kuhanje	•

KM 7575 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

3 kuhal. območ. PowerFlex za maksimalno moč




EAN: 4002516138631 / Številka materiala: 11022980 /
Številka starega materiala: 26757570D

Stalno prepoznavanje posode	•
Ohranjanje toplote	•
Stop&Go-Funktion	•
Funkcija Recall	•
Avtomatski izklop	•
Individualne možnosti nastavitve (npr. zvočnih signalov)	•
Zaščita med brisanjem	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Varnost	
Varnostni izklop	•
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zapora vklopa	•
Vgrajen hladilni ventilator	•
Zaščita pred pregretjem	•
Prikaz preostale toplote	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	800
Mere v mm (višina)	51
Mere v mm (globina)	520
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	780
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	51
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	780
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	16
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	804
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	11,00
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Priložena oprema	
Priključni kabel	Da


KM 7575 FL

Indukcijska plošča, neodvisna od pečice

3 kuhal. območ. PowerFlex za maksimalno moč



KM7575FL, KM7576FL onset (installation drawing)



KM7575FL, KM7576FL flush (installation drawing)