

CM 7350 CoffeePassion

Prostostoječi kavni avtomat

s funkcijo OneTouch for Two in ogrevano površino za skodelice za popoln užitek



- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Popolni rezultati in intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Kremasto spenjeno mleko za kavne specialitete – Cappuccinatore
- Udobno čiščenje za nego in vzdrževanje – programi čiščenja
- Najpreprostejša komunikacija z aparatom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516070993 / Številka materiala: 11025060 /
Številka starega materiala: 29735020A

Izvedba in dizajn	
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Obsidian #ma
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek	
AromaticSystem	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10
Konični mlin, ki ohranja armo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje Miele@home	•
Prikazovalnik	CM Touch
CupSensor	•
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
Ogrevana površina za skodelice	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	1
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	500
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	500
Kapaciteta posode za vodo v l	2,2
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	16
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	0,8
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Možnost nastavitve ure vklopa	•
Možnost nastavitve ure izklopa	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Pomnilnik ure v h	150
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	25-250
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojni	•

CM 7350 CoffeePassion
 Prostostoječi kavni avtomat
 s funkcijo OneTouch for Two in ogrevano površino za skodelice za popoln užitek



EAN: 4002516070993 / Številka materiala: 11025060 /
 Številka starega materiala: 29735020A

Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Caffè americano enojni	•
Long black enojni	•
Topla voda enojna	•
Vroča voda enojna	•
Črni čaj enojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Sadni čaj enojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Kavnik	•
Čajnik	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Možnost vklopa energetske varčnega eko načina	•
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,4
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,9
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Ročno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•
Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•
Varnost	
Zapora vklopa	•

CM 7350 CoffeePassion
 Prostostoječi kavni avtomat
 s funkcijo OneTouch for Two in ogrevano površino za skodelice za popoln užitek



EAN: 4002516070993 / Številka materiala: 11025060 /
 Številka starega materiala: 29735020A

Tehnični podatki	
Nastavljiva višina izliva v cm	16,0
Nastavljiva višina izliva v cm	8,0
Širina aparata v mm	311
Višina aparata v mm	397
Globina aparata v mm	445
Skupna priključna moč v kW	1,45
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Dolžina priključnega kabla v m	1,2
Priložena oprema	
Posoda za mleko iz stekla	•
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	•
Čistilne tablete	•
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,