

## CM 7750 CoffeeSelect

Prostostoječi kavni avtomat

s funkcijama CoffeeSelect in AutoDescalca za kar največjo fleksibilnost



- Popoln užitek – CoffeeSelect
- Povsem avtomatsko odstranjevanje vodnega kamna – AutoDescalca
- Vedno sveže zmlata kava – AromaticSystemFresh
- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Najpreprostejša komunikacija z aparatom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071266 / Številka materiala: 11025330 / Številka starega materiala: 29775020A

Izvedba in dizajn	
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Obsidian črna
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Prikazovalnik	CM Touch
CupSensor	•
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva min. v cm	8,0
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva maks. v cm	16,0
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
Ogrevana površina za skodelice	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	3
Število posod za kavo v zrnju	3
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	150
Kapaciteta posode za kavo v zrnju B v g	210
Kapaciteta posode za kavo v zrnju C v g	180
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	540
Kapaciteta posode za vodo v l	2,2
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	16
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	0,8
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Možnost nastavitve ure vklopa	•
Možnost nastavitve ure izklopa	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Pomnilnik ure v h	150
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	25-250
Ristretto enojni	•

CM 7750 CoffeeSelect  
 Prostostoječi kavni avtomat  
 s funkcijama CoffeeSelect in AutoDescale za kar največjo fleksibilnost



EAN: 4002516071266 / Številka materiala: 11025330 /  
 Številka starega materiala: 29775020A

Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojna	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Caffè americano enojni	•
Long black enojni	•
Topla voda enojna	•
Vroča voda enojna	•
Črni čaj enojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Sadni čaj enojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Kavnik	•
Čajnik	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Možnost vklopa energetske varčnega eko načina	•
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,4
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,9
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
AutoDescale	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•

CM 7750 CoffeeSelect  
 Prostostoječi kavni avtomat  
 s funkcijama CoffeeSelect in AutoDescalca za kar največjo fleksibilnost



EAN: 4002516071266 / Številka materiala: 11025330 /  
 Številka starega materiala: 29775020A

Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•

#### Varnost

Zapora vklopa	•
---------------	---

#### Tehnični podatki

Širina aparata v mm	311
Višina aparata v mm	420
Globina aparata v mm	445
Skupna priključna moč v kW	1,45
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Dolžina priključnega kabla v m	1,2

#### Priložena oprema

Posoda za mleko iz stekla	•
Kartuša za odstranjevanje vodnega kamna	•
Čistilne tablete	•

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	--