

PDR 507 [EL]

Profesionalni odzračevalni sušilni stroj, mali velikan, električno gretje s posebej kratkim trajanjem programov. Zmogljivost 7.0 kg 7.0 kg v 37 min minutah.



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 7.0 kg
- Preizkušeno za intenzivno uporabo – edinstvena kakovost Miele
- Jezikovno nevtralna upravljalna plošča z vrtljivim gumbom – M Select
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry

C

EAN: 4002516086390 / Številka materiala: 11050510 / Številka starega materiala: 52507452D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	Performance
Sprednja stranica	Plemenito jeklo
Količina polnjenja v kg	7,0
Volumen bobna v l	130,00
Sistem sušenja	Odvod zraka
Vratna odprtina [Ø] v mm	370
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	levo
Satasti boben iz plemenitega jekla	Da
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepotne salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije	•
Primeren za petrokemično industrijo	•
Primeren za živilskopredelovalno industrijo	•
Primeren za rekreacijske parke in počitniške komplekse	•
Primeren za državne/socialne ustanove	•
Zmogljivost	
Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h	5,50
Specifična poraba energije v kWh/kg	0,50
Specifična poraba energije Bombaž/suho za v omaro, preostala vlažnost 48 %, v kWh/kg	0,50
Specifična poraba energije Mešanica vlaken/suho za v omaro, preostala vlažnost 40 %, v kWh/kg	0,42
Trajanje programa v minutah	37
Trajanje programa Bombaž/suho za v omaro, preostala vlažnost 48 %, v min	37
Trajanje programa Mešanica vlaken/suho za v omaro, preostala vlažnost 40 %, v min	32
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	M Select
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programsko krmiljenje	Krmiljenje s preost. vlaž.
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Upravljalna plošča z lahko razumljivimi simboli	•
Možnost preproste izbire jezika	•

PDR 507 [EL]

Profesionalni odzračevalni sušilni stroj, mali velikan, električno gretje s posebej kratkim trajanjem programov. Zmogljivost 7.0 kg 7.0 kg v 37 min minutah.



EAN: 4002516086390 / Številka materiala: 11050510 / Številka starega materiala: 52507452D

Standardni električni priključek	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	3N~ 400V 50/60HZ
Moč električnega gretja v kW	6,14
Skupna priključna moč v kW	6,40
Zaščita v A	10
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	230V~ 50/60HZ
Moč gretja v kW	2,99
Skupna priključna moč v kW	3,24
Zaščita v A	16
Možna različica napetosti 2	
Električni priključek	3~ 230V 50/60HZ
Moč gretja v kW	6,14
Skupna priključna moč v kW	6,40
Zaščita v A	16
Mere in masa sušilnega stroja	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	605
Zunanja mera, neto globina v mm	717
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	820
Neto teža v kg	51,5
Bruto teža v kg	57
Maksimalna obremenitev tal v N	920
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	0,76
Oprema	
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Osnovni tok zraka	•
Filter z veliko površino	•
PerfectDry	•
Rebra za mehko dviganje perila	•
Funkcija Nežno	•
Komunikacijska reža	•
Košara za sušilni stroj (opcija)	•
Osvetlitev bobna	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti	C
Letna poraba energije v kWh	546
Hrup med standardnim programom Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v dB(A)	66
Trajanje standardnega programa v minutah	48
Princip delovanja	Odvod zraka
Količina polnjenja v kg	7,0
Možnosti priklopa	
Kasirni sistem (opcija)	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•

PDR 507 [EL]

Profesionalni odzračevalni sušilni stroj, mali velikan, električno gretje s posebej kratkim trajanjem programov. Zmogljivost 7.0 kg 7.0 kg v 37 min minutah.



EAN: 4002516086390 / Številka materiala: 11050510 /
Številka starega materiala: 52507452D

Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija) •

Modul LAN/WLAN (opcija) •

Standardi, preizkusne oznake

CE •

VDE •

VDE-EMC •

Zaščita pred škropljenjem vode IPX4 •

WEEE •

Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES •