

## PDR 507 HP [EL]

Profesionalni sušilni stroj z odtočno črpalko, mali velikan z zelo majhno porabo energije in kratkimi programi. Teža polnjenja 7.0 kg.



- Volumen bobna 130.00 l 130.00 l, teža polnjenja 7.0 kg
- Preizkušeno za intenzivno uporabo – edinstvena kakovost Miele
- Jezikovno nevtralna upravljalna plošča z vrtljivim gumbom – M Select
- Natančno sušenje za vse vrste perila – Perfect Dry

**A++**

EAN: 4002516087441 / Številka materiala: 11050530 / Številka starega materiala: 52507251D

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	Performance
Sprednja stranica	Plemenito jeklo
Količina polnjenja v kg	7,0
Volumen bobna v l	130,00
Sistem sušenja	Toplotna črpalka
Vratna odprtina [Ø] v mm	370
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	levo
Satasti boben iz plemenitega jekla	Da
Uporaba	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za domove za ostarele in negovalne ustanove	•
Primeren za upravljavce objektov	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za kampe	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepote salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za gospodinjstvo	•
Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije	•
Primeren za petrokemično industrijo	•
Primeren za živilskopredelovalno industrijo	•
Primeren za rekreacijske parke in počitniške komplekse	•
Primeren za državne/socialne ustanove	•
Zmogljivost	
Maksimalna zmogljivost uparjanja v l/h	2,70
Specifična poraba energije v kWh/kg	0,20
Specifična poraba energije Bombaž/suho za v omaro, preostala vlažnost 48 %, v kWh/kg	0,20
Specifična poraba energije Mešanica vlaken/suho za v omaro, preostala vlažnost 40 %, v kWh/kg	0,17
Trajanje programa v minutah	67
Trajanje programa Bombaž/suho za v omaro, preostala vlažnost 48 %, v min	67
Trajanje programa Mešanica vlaken/suho za v omaro, preostala vlažnost 40 %, v min	57
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	M Select
Možnost programiranja	Možnost programiranja
Programsko krmiljenje	Krmiljenje s preost. vlaž.
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Upravljalna plošča z lahko razumljivimi simboli	•
Možnost preproste izbire jezika	•

## PDR 507 HP [EL]

Profesionalni sušilni stroj z odtočno črpalko, mali velikan z zelo majhno porabo energije in kratkimi programi. Teža polnjenja 7.0 kg.



EAN: 4002516087441 / Številka materiala: 11050530 / Številka starega materiala: 52507251D

<b>Standardni električni priključek</b>	
Vrsta gretja	Toplotna črpalka
Električni priključek	220-240V~ 50HZ
Moč električnega gretja v kW	0,00
Skupna priključna moč v kW	1,44
Zaščita v A	10
Dobava z omrežnim vtičem	•
<b>Mere in masa sušilnega stroja</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	605
Zunanja mera, neto globina v mm	777
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	820
Neto teža v kg	71,0
Bruto teža v kg	77
Maksimalna obremenitev tal v N	920
<b>Vrednosti emisij</b>	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	3,60
<b>Oprema</b>	
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Osni tok zraka	•
Filter za puhaste delce v vratih	•
Filtrski sistem toplotnega izmenjevalnika	•
PerfectDry	•
Rebra za mehko dviganje perila	•
Funkcija Nežno plus	•
Odvod kondenzata	•
Komunikacijska reža	•
Košara za sušilni stroj (opcija)	•
Osvetlitev bobna	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti	A++
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A
Letna poraba energije v kWh	212
Hrup med standardnim programom Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v dB(A)	67
Trajanje standardnega programa v minutah	92
Princip delovanja	Kondenzacija
Količina polnjenja v kg	7,0
Vsebuje fluorirane toplogredne pline.	•
Hermetično zaprt sistem	•
Hladilno sredstvo	R134a
Količina hladilnega sredstva v kg	0,61
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v kg CO2-e	1430
Potencial globalnega segrevanja za aparat v kg CO2-e	872,00
<b>Možnosti priklopa</b>	
Kasirni sistem (opcija)	•

## PDR 507 HP [EL]

Profesionalni sušilni stroj z odtočno črpalko, mali velikan  
z zelo majhno porabo energije in kratkimi programi. Teža polnjenja 7.0 kg.



EAN: 4002516087441 / Številka materiala: 11050530 /  
Številka starega materiala: 52507251D

Optični vmesnik za servisni dostop

•

Modul LAN/WLAN (opcija)

•

### Standardi, preizkusne oznake

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Zaščita pred škropljenjem vode IPX4

•

WEEE

•

Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES

•