

## PWM 908 [EL DV]

Profesionalni pralni stroj, mali velikan, električno gretje, odtočni ventil in programi za ciljne skupine. Zmogljivost 8.0 kg v 49 min.



- Volumen bobna 73 l, teža polnjenja 8.0 kg
- Preizkušeno za intenzivno uporabo – edinstvena kakovost Miele
- Udobno upravljanje s prikazovalnikom Fulltouch – M Touch Flex
- Napredna povezava v omrežje WLAN

EAN: 4002516094050 / Številka materiala: 11050650 / Številka starega materiala: 51908251D

<b>Izvedba in konstrukcija</b>	
Izvedba	Stroj za pol. od sp., za stolp
Linija	Performance Plus
Sprednja stranica	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo
Količina polnjenja v kg	8,0
Volumen bobna v l	73
Vratna odprtina [Ø] v mm	300
Kot odpiranja vrat v stopinjah	167
Tečaj vrat	desno
Sinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja	•
Satasti boben s hrbtno steno z odprtinami	•
<b>Uporaba</b>	
Primeren za hotele in gostinske lokale	•
Primeren za javne pralnice	•
Primeren za stanovanjske zgradbe in domove	•
Primeren za čistilnice	•
Primeren za pralnice in likalnice	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za univerze, šole in vrtce	•
Primeren za bolnišnice	•
Primeren za kampje	•
Primeren za športna društva	•
Primeren za lepotne salone, wellness in fitnes objekte	•
Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije	•
Primerno za petrokemično industrijo	•
Primeren za živilskopredelovalno industrijo	•
Primeren za rekreacijske parke in počitniške komplekse	•
Primeren za državne/socialne ustanove	•
<b>Zmogljivost</b>	
Preizkušena higiena	•
Specifična poraba vode pri priključku na hladno vodo v l/kg	6,40
Specifična poraba energije pri priključku na hladno vodo v kWh/kg	0,13
Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg	6,00
Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg	0,06
Poraba vode pri priključku na hladno vodo v l	51,0
Poraba energije pri priključku na hladno vodo v kWh	1,05
Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah	59
Poraba vode pri priključku na toplo vodo v l	48,0
Poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh	0,50
Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah	49
Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v %	48
Preostala vlažnost pri toplen izpiranju v %	45
Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min	1600
Faktor g	704
Preizkušene obratovalne ure	30000
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta krmiljenja	M Touch Flex

## PWM 908 [EL DV]

Profesionalni pralni stroj, mali velikan, električno gretje, odtočni ventil in programi za ciljne skupine. Zmogljivost 8.0 kg v 49 min.



EAN: 4002516094050 / Številka materiala: 11050650 / Številka starega materiala: 51908251D

Možnost programiranja	Možnost programiranja
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	96
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Možnost preproste izbire jezika	•
<b>Doziranje</b>	
Predal za pralna sredstva	Trije prekati
CapDosing	•
Fleksibilni dozirni adapter	•
Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število]	6
Zaznavanje prazne posode	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Vrsta gretja	Elektrika
Električni priključek	2N~ 400V 50HZ
Moč gretja v kW	5,30
Skupna priključna moč v kW	5,50
Zaščita v A	16
<b>Možna različica napetosti 1</b>	
Električni priključek	230V~
Moč gretja v kW	2,65
Skupna priključna moč v kW	2,85
Zaščita v A	16
<b>Priklop na dovod vode in odtok</b>	
Hladna voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Topla voda [število]	1 x 1/2" s 3/4" spojko
Odtočni ventil	DN 70
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	850
Zunanja mera, neto širina v mm	596
Zunanja mera, neto globina v mm	714
Zunanja mera, bruto višina v mm	940
Zunanja mera, bruto širina v mm	660
Zunanja mera, bruto globina v mm	768
Neto teža v kg	103,0
Bruto teža v kg	107
Maksimalna obremenitev tal v N	2820
<b>Vrednosti emisij</b>	
Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Oddajanje toplote v prostor v MJ/h	1,00
<b>Oprema</b>	
Tridimenzionalni nadzor neuravnoveženosti	•
Profesionalni blažilnik	•
Odporna jeklena prirobnica	•
Dezinfekcijsko izpiranje	•
EcoSpeed	•
Priprava na likanje	•
Učinkovita tehnika zajemalnih reber	•
Nadzor temperature	•
Specialno grelno telo	•
Količinska avtomatika	•

## PWM 908 [EL DV]

Profesionalni pralni stroj, mali velikan, električno gretje, odtočni ventil in programi za ciljne skupine. Zmogljivost 8.0 kg v 49 min.



EAN: 4002516094050 / Številka materiala: 11050650 /  
Številka starega materiala: 51908251D

Merilnik volumnskega toka	•
LED-osvetlitev bobna, razred 1	•
Komunikacijska reža	•
Dodajanje perila	•
Oprema, neodvisna od stroja	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Delež recikliranja v %	95
<b>Možnosti priklopa</b>	
Kasirni sistem (opcija)	•
Optični vmesnik za servisni dostop	•
Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija)	•
Modul LAN/WLAN (opcija)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Standardi, preizkusne oznake</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Zaščita pred škropljenjem vode IPX4	•
WEEE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•