

PWM 908 [EL DV]

Profesionalni pralni stroj, mali velikan, električno gretje, odtočni ventil in programi za ciljne skupine. Zmogljivost 8.0 kg v 49 min.



- Volumen bobna 73 l, teža polnjenja 8.0 kg
- Preizkušeno za intenzivno uporabo – edinstvena kakovost Miele
- Udobno upravljanje s prikazovalnikom Fulltouch – M Touch Flex
- Napredna povezava v omrežje WLAN

EAN: 4002516094067 / Številka materiala: 11050670 / Številka starega materiala: 51908451D

| Izvedba in konstrukcija | |
|---|--------------------------------|
| Izvedba | Stroj za pol. od sp., za stolp |
| Linija | Performance Plus |
| Sprednja stranica | Plemenito jeklo |
| Barva upravljalne plošče | Plemenito jeklo |
| Količina polnjenja v kg | 8,0 |
| Volumen bobna v l | 73 |
| Vratna odprtina [Ø] v mm | 300 |
| Kot odpiranja vrat v stopinjah | 167 |
| Tečaj vrat | desno |
| Sinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja | • |
| Satasti boben s hrbtno steno z odprtinami | • |
| Uporaba | |
| Primeren za hotele in gostinske lokale | • |
| Primeren za javne pralnice | • |
| Primeren za stanovanjske zgradbe in domove | • |
| Primeren za čistilnice | • |
| Primeren za pralnice in likalnice | • |
| Primeren za delavnice | • |
| Primeren za univerze, šole in vrtce | • |
| Primeren za bolnišnice | • |
| Primeren za kampje | • |
| Primeren za športna društva | • |
| Primeren za lepotne salone, wellness in fitnes objekte | • |
| Primeren za zdravniške in zobozdravniške ordinacije | • |
| Primerno za petrokemično industrijo | • |
| Primeren za živilskopredelovalno industrijo | • |
| Primeren za rekreacijske parke in počitniške komplekse | • |
| Primeren za državne/socialne ustanove | • |
| Zmogljivost | |
| Preizkušena higiena | • |
| Specifična poraba vode pri priključku na hladno vodo v l/kg | 6,40 |
| Specifična poraba energije pri priključku na hladno vodo v kWh/kg | 0,13 |
| Specifična poraba vode pri priključku na toplo vodo v l/kg | 6,00 |
| Specifična poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh/kg | 0,06 |
| Poraba vode pri priključku na hladno vodo v l | 51,0 |
| Poraba energije pri priključku na hladno vodo v kWh | 1,05 |
| Trajanje programa pri priključku na hladno vodo v minutah | 59 |
| Poraba vode pri priključku na toplo vodo v l | 48,0 |
| Poraba energije pri priključku na toplo vodo v kWh | 0,50 |
| Trajanje programa pri priključku na toplo vodo v minutah | 49 |
| Preostala vlažnost pri hladnem izpiranju v % | 48 |
| Preostala vlažnost pri toplen izpiranju v % | 45 |
| Število vrtljajev centrifuge v vrtlj./min | 1600 |
| Faktor g | 704 |
| Preizkušene obratovalne ure | 30000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta krmiljenja | M Touch Flex |

PWM 908 [EL DV]

Profesionalni pralni stroj, mali velikan, električno gretje, odtočni ventil in programi za ciljne skupine. Zmogljivost 8.0 kg v 49 min.



EAN: 4002516094067 / Številka materiala: 11050670 / Številka starega materiala: 51908451D

| | |
|--|------------------------|
| Možnost programiranja | Možnost programiranja |
| Maks. zamik prednastavitve zagona v h | 96 |
| Prikaz preostalega časa | • |
| Prikaz poteka programa | • |
| Možnost preproste izbire jezika | • |
| Doziranje | |
| Predal za pralna sredstva | Trije prekati |
| CapDosing | • |
| Fleksibilni dozirni adapter | • |
| Maksimalno število možnosti za priklop dozirnih črpalk [število] | 6 |
| Zaznavanje prazne posode | • |
| Standardni električni priključek | |
| Vrsta gretja | Elektrika |
| Električni priključek | 2N~ 400V 50HZ |
| Moč gretja v kW | 5,30 |
| Skupna priključna moč v kW | 5,50 |
| Zaščita v A | 16 |
| Možna različica napetosti 1 | |
| Električni priključek | 230V~ |
| Moč gretja v kW | 2,65 |
| Skupna priključna moč v kW | 2,85 |
| Zaščita v A | 16 |
| Priklop na dovod vode in odtok | |
| Hladna voda [število] | 1 x 1/2" s 3/4" spojko |
| Topla voda [število] | 1 x 1/2" s 3/4" spojko |
| Odtočni ventil | DN 70 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 850 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 605 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 714 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 940 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 660 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 768 |
| Neto teža v kg | 103,0 |
| Bruto teža v kg | 107 |
| Maksimalna obremenitev tal v N | 2820 |
| Vrednosti emisij | |
| Raven zvočnega tlaka emisij na delovnem mestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Oddajanje toplote v prostor v MJ/h | 1,00 |
| Oprema | |
| Tridimenzionalni nadzor neuravnoveženosti | • |
| Profesionalni blažilnik | • |
| Odporna jeklena prirobnica | • |
| Dezinfekcijsko izpiranje | • |
| EcoSpeed | • |
| Priprava na likanje | • |
| Učinkovita tehnika zajemalnih reber | • |
| Nadzor temperature | • |
| Specialno grelno telo | • |
| Količinska avtomatika | • |

PWM 908 [EL DV]

Profesionalni pralni stroj, mali velikan, električno gretje, odtočni ventil in programi za ciljne skupine. Zmogljivost 8.0 kg v 49 min.



EAN: 4002516094067 / Številka materiala: 11050670 /
Številka starega materiala: 51908451D

| | |
|---|----|
| Merilnik volumnskega toka | • |
| LED-osvetlitev bobna, razred 1 | • |
| Komunikacijska reža | • |
| Dodajanje perila | • |
| Oprema, neodvisna od stroja | • |
| Učinkovitost in trajnostnost | |
| Delež recikliranja v % | 95 |
| Možnosti priklopa | |
| Kasirni sistem (opcija) | • |
| Optični vmesnik za servisni dostop | • |
| Izklop ob konični obremenitvi/upravljanje z energijo (opcija) | • |
| Modul LAN/WLAN (opcija) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Standardi, preizkusne oznake | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Zaščita pred škropljenjem vode IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES | • |