

M 2234 SC

Vgradna mikrovalovna pečica

s senzorskim upravljanjem ob strani za udobno uporabo



- 7-segmentni prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – EasySensor
- Optimalna in enakomerna zapečenost – vgrajen kvarčni žar
- Popolno odtajevanje in kuhanje – avtomatski programi
- Jedi ostanejo pripravljene – avtomatsko ohranjanje toplote
- Popolna in energetsko varčna osvetlitev – LED-osvetlitev

EAN: 4002516115328 / Številka materiala: 11103460 / Številka starega materiala: 24223420D

Izvedba	
Barva aparata	Obsidian črna
Izvedba in dizajn	
Vgradna mikrovalovna pečica	•
SideControl	•
Prednosti	
Ohranjanje toplote	•
Kvarčni žar	•
Načini delovanja	
Avtomatski programi	•
Žar	•
Delovanje samo z mikrovalovi	•
Kombinirano delovanje mikrovalov/žara	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	EasySensor
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Hitri zagon z mikrovalovi	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnost	
Nočni izklop	•
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Zapora vklopa	•
Varnostno stikalo	•
Varnostna zapora – opozorilo „door“	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	17
Tečaj vrat	levo
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka
Višina notranjosti pečice v cm	20,2
Premer vrtljivega krožnika v cm	27,2
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov	•
Stopnje moči mikrovalov v W	80/150/300/450/600/800
Maksimalna moč mikrovalov v W	800
Moč žara v W	800
Širina niše min. v mm	562
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	350
Višina niše maks. v mm	362
Globina niše v mm	310
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 372 x 310
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	372
Globina aparata v mm	310
Prezračevanje, neodvisno od niše	•
Teža v kg	14,4

M 2234 SC

Vgradna mikrovalovna pečica

s senzorskim upravljanjem ob strani za udobno uporabo




EAN: 4002516115328 / Številka materiala: 11103460 /
Številka starega materiala: 24223420D


Skupna priključna moč v kW	1,25
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	10
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	1,60
Zamenjava žarnice	Servisna služba
Priložena oprema	
Rešetka žara	1
Plošča Gourmet	1

M 2234 SC


Vgradna mikrovalovna pečica
s senzorskim upravljanjem ob strani za udobno uporabo




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing



M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2234 SC

Vgradna mikrovalovna pečica


s senzorskim upravljanjem ob strani za udobno uporabo




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing