

## M 7244 TC

Vgradna mikrovalovna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, z upravljanjem na vrhu



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Optimalna in enakomerna zapečenost – vgrajen kvarčni žar
- Popolno odtajevanje in kuhanje – avtomatski programi
- Veliko prostora – 46-litrska notranjost pečice in 40 cm krožnik
- Z enim pritiskom tipke do cilja – tipka za pokovko

EAN: 4002516115366 / Številka materiala: 11103650 /  
Številka starega materiala: 24724420D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Obsidian črna
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Vgradna mikrovalovna pečica	•
VitroLine	•
TopControl	•
<b>Prednosti</b>	
Ohranjanje toplote	•
Kvarčni žar	•
<b>Načini delovanja</b>	
Avtomatski programi	•
Žar	•
Delovanje samo z mikrovalovi	•
Kombinirano delovanje mikrovalov/žara	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcija Pokovka	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Hitri zagon z mikrovalovi	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Nočni izklop	•
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla	•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Zapora vklopa	•
Varnostno stikalo	•
Varnostna zapora – opozorilo „door“	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	46
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka
Višina notranjosti pečice v cm	23,2
Premer vrtljivega krožnika v cm	40,6
Elektronsko krmiljena moč mikrovalov	•
Stopnje moči mikrovalov v W	
Maksimalna moč mikrovalov v W	900
Moč žara v W	1500
Širina niše min. v mm	562
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	450
Višina niše maks. v mm	452

## M 7244 TC

Vgradna mikrovalovna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, z upravljanjem na vrhu



EAN: 4002516115366 / Številka materiala: 11103650 /

Številka starega materiala: 24724420D

Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 456 x 560
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	456
Globina aparata v mm	560
Prezračevanje, neodvisno od niše	•
Teža v kg	29,1
Skupna priključna moč v kW	1,6
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	10
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2,10
Zamenjava žarnice	Servisna služba
<b>Priložena oprema</b>	
Rešetka žara	1
Plošča Gourmet	1
Vrtljivi krožnik	1

### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## M 7244 TC

Vgradna mikrovalovna pečica


v dizajnu za popolno kombiniranje, z upravljanjem na vrhu



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings