

H 2265-1 E Active

Podpultna pečica

za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami po ugodni vstopni ceni



- 7-segmentni prikazovalnik s pogreznimi gumbi – EasyControl
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Prostornost in fleksibilnost – volumen pečice 76 l in 5 nivojev
- Ščiti pred opeklinami – hladna sprednja stran
- Možnost kombinacije z električnimi kuhalnimi ploščami



EAN: 4002516130338 / Številka materiala: 11103710 /

Številka starega materiala: 22226590D

Izvedba in dizajn	
Pogreznimi gumbi	•
Izvedba in dizajn	
Podpultna pečica	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Intenzivno pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Spodnje gretje	•
Eko vroč zrak	•
Odtajevanje	•
Dizajn	
Barva	Plemenito jeklo/CleanSteel
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	EasyControl
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljenе temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Notranost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Krmiljenje kuhalne plošče	
Kombinacija z električno kuhalno ploščo	•
Tehnični podatki	
Volumen notranosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranosti pečice 1	5
Število nivojev v notranosti pečice 2	5
Oznake nivojev vstavljanja	•

H 2265-1 E Active

Podpultna pečica

za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami po ugodni vstopni ceni



EAN: 4002516130338 / Številka materiala: 11103710 /


Številka starega materiala: 22226590D

Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka
Temperature v °C	30–250
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	250
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	600
Višina niše maks. v mm	600
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	569
Teža v kg	42,0
Skupna priključna moč v kW	11,30
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	3
Zamenjava žarnice	Stranka
Priložena oprema	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1


H 2265-1 E Active

Podpultna pečica


za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami po ugodni vstopni ceni




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H24xx installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 2265-1 E Active

Podpultna pečica

za kombinacijo z električnimi kuhalnimi ploščami po ugodni vstopni ceni



Installation Kombi BM XL, installation drawings