

H 7244 BP

Kompaktna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s prikazoval., povezavo v omrežje in pirolizo



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Kar najmanj truda za čiščenje – piroliza
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi

A⁺

EAN: 4002516132462 / Številka materiala: 11104170 / Številka starega materiala: 22724445D

Izvedba in dizajn	
Vgradna pečica	•
PureLine	•
Barva aparata	Plemenito jeklo/CleanSteel
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatsko pečenje	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Piroliza	•

H 7244 BP

Kompaktna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s prikazoval., povezavo v omrežje in pirolizo



EAN: 4002516132462 / Številka materiala: 11104170 /
Številka starega materiala: 22724445D

Katalizator	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	49
Število nivojev vstavljanja	3
Število nivojev v notranjosti pečice 1	3
Število nivojev v notranjosti pečice 2	3
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranjosti pečice	1 halogenska sijalka
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	300
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	450
Višina niše maks. v mm	452
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	456
Globina aparata v mm	569
Teža v kg	38,0
Temperature v °C	30–300
Skupna priključna moč v kW	3,20
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Število faz	1
Zaščita v A	16
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	1,50
Zamenjava žarnice	Stranka
Priložena oprema	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	1
Rešetka za peko in pečenje PyroFit	1
Izlečno vodilo FlexiClip PyroFit (par)	1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PyroFit (par)	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

H 7244 BP

Kompaktna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s prikazoval., povezavo v omrežje in pirolizo



EAN: 4002516132462 / Številka materiala: 11104170 /
Številka starega materiala: 22724445D

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7244 BP

Kompaktna pečica


v dizajnu za popolno kombiniranje, s prikazoval., povezavo v omrežje in pirolizo




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings