

## H 7440 BM

Kompaktna pečica z mikrovalovi

v dizajnu za popolno kombiniranje, z avtom. programi in kombiniranim delovanjem



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Enostavno čiščenje – prevleka PerfectClean in struktura platna
- Enakomernejši in hitrejši rezultati – Quick & Gentle
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- S pritiskom tipke do cilja – hitra izbira MV in tipka za pokovko

EAN: 4002516132622 / Številka materiala: 11104340 /  
Številka starega materiala: 22744036D

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Izvedba</b>   |               |
| Barva aparata  | Grafitno siva |
| <b>Izvedba in dizajn</b>                               |               |
| Vgradna pečica z mikrovalovi                           | •             |
| VitroLine  | •             |
| <b>Prednosti</b>                                       |               |
| Quick & Gentle   | •             |
| Hitro segrevanje                                       | •             |
| Predhodno segrevanje                                   | •             |
| Ohranjanje toplote                                     | •             |
| <b>Načini delovanja</b>                                |               |
| Odtajevanje  | •             |
| Avtomatski programi                                    | •             |
| Avtomatski programi, specifični za posamezne države    | •             |
| Avtomatsko pečenje                                     | •             |
| Eko vroč zrak  | •             |
| Žar  | •             |
| Vroč zrak plus   | •             |
| Mikrovalovi  | •             |
| Mikrovalovi z načinom Avtomatsko pečenje               | •             |
| Mikrovalovi z načinom Žar                              | •             |
| Mikrovalovi z načinom Vroč zrak plus                   | •             |
| Mikrovalovi z načinom Žar s kroženjem zraka            | •             |
| Žar s kroženjem zraka                                  | •             |
| Posebne uporabe  | •             |
| <b>Udobna uporaba</b>                                  |               |
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home               | •             |
| Prikazovalnik  | DirectSensor  |
| SoftOpen   | •             |
| SoftClose  | •             |
| MultiLingua  | •             |
| Funkcija Pokovka                                       | •             |
| Prikaz ure   | •             |
| Sinhronizacija ure                                     | •             |
| Prikaz datuma  | •             |
| Nastavljiv zvočni signal                               | •             |
| Nastavitev začetka časa priprave                       | •             |
| Nastavitev konca časa priprave                         | •             |
| Nastavitev trajanja priprave                           | •             |
| Prikaz trenutne temperature                            | •             |
| Prikaz nastavitvene temperature                        | •             |
| Zvočni signal, ko je dosežena nastavitvena temperatura | •             |
| Predlagana temperatura                                 | •             |
| Predlagana moč mikrovalov                              | •             |
| Hitri zagon z mikrovalovi                              | •             |
| Lastni programi  | •             |
| Individualne nastavitve                                | •             |
| <b>Učinkovitost in trajnost</b>                        |               |
| Avtomatska izraba preostale toplote                    | •             |
| Poraba električne energije v stanju izključenosti v W  | 0,5           |

H 7440 BM

Kompaktna pečica z mikrovalovi

v dizajnu za popolno kombiniranje, z avtom. programi in kombiniranim delovanjem



EAN: 4002516132622 / Številka materiala: 11104340 /

Številka starega materiala: 22744036D

|  |                 |
|--|-----------------|
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W                            | 1,0             |
| Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W                   | 2,0             |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min                        | 20              |
| Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min                | 20              |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min                          | 20              |
| <b>Enostavno čiščenje</b>  |                 |
| Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna in prevleko PerfectClean | •               |
| Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti   | •               |
| Vrata pečice CleanGlass  | •               |
| <b>Varnost</b>   |                 |
| Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo                                 | •               |
| Varnostni izklop   | •               |
| Zapora vklopa  | •               |
| Zapora tipk  | •               |
| <b>Tehnični podatki</b>  |                 |
| Volumen notranjosti v l  | 43              |
| Število nivojev vstavljanja  | 3               |
| Število nivojev v notranjosti pečice 1   | 3               |
| Število nivojev v notranjosti pečice 2   | 3               |
| Osvetlitev notranjosti pečice  | 1 LED-sijalka   |
| Temperature v °C   | 30–250          |
| Temperature min. v °C  | 30              |
| Temperature maks. v °C   | 250             |
| Elektronsko krmiljena moč mikrovalov   | •               |
| Stopnje moči mikrovalov v W  |                 |
| Širina niše min. v mm  | 560             |
| Širina niše maks. v mm   | 568             |
| Višina niše min. v mm  | 450             |
| Višina niše maks. v mm   | 452             |
| Globina niše v mm  | 550             |
| Širina aparata v mm  | 595             |
| Višina aparata v mm  | 456             |
| Globina aparata v mm   | 568             |
| Teža v kg  | 36,0            |
| Skupna priključna moč v kW   | 2,70            |
| Napetost v V   | 220-240         |
| Frekvenca v Hz   | 50              |
| Zaščita v A  | 16              |
| Število faz  | 1               |
| Priključni kabel z omrežnim vtičem   | •               |
| Dolžina priključnega kabla v m   | 2,00            |
| Zamenjava žarnice  | Servisna služba |
| <b>Priložena oprema</b>  |                 |
| Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean                                 | 1               |
| Stekleni pladenj   | 1               |

H 7440 BM

Kompaktna pečica z mikrovalovi

v dizajnu za popolno kombiniranje, z avtom. programi in kombiniranim delovanjem



EAN: 4002516132622 / Številka materiala: 11104340 /  
Številka starega materiala: 22744036D

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7440 BM

Kompaktna pečica z mikrovalovi

v dizajnu za popolno kombiniranje, z avtom. programi in kombiniranim delovanjem



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

## H 7440 BM

Kompaktna pečica z mikrovalovi

v dizajnu za popolno kombiniranje, z avtom. programi in kombiniranim delovanjem



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings