

H 7464 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in LED-osvetlitvijo



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Najpreprostejše čiščenje – piroliza in oprema PyroFit
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Zanesljivo brez čezmerne toplotne obdelave živil – TasteControl
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home

A+

EAN: 4002516132837 / Številka materiala: 11105720 /  
Številka starega materiala: 22746435D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Grafitno siva
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Vgradna pečica	•
VitroLine	•
<b>Prednosti</b>	
TasteControl	•
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	S kablom
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
<b>Načini delovanja</b>	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Avtomatsko pečenje	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje	•
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovno nastavljeni dodatki pare	•
Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Individualne nastavitve	•

H 7464 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in LED-osvetlitvijo



EAN: 4002516132837 / Številka materiala: 11105720 /

Številka starega materiala: 22746435D

<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Avtomatska izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Piroliza	•
Katalizator	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
Zapora tipk	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranjosti pečice 1	5
Število nivojev v notranjosti pečice 2	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranjosti pečice	1 LED-sijalka
Temperature v °C	30–300
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	300
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	47,0
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	1,50
Zamenjava žarnice	Servisna služba

H 7464 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in LED-osvetlitvijo



EAN: 4002516132837 / Številka materiala: 11105720 /  
Številka starega materiala: 22746435D

#### Priložena oprema

Plitvi pekač s prevleko PerfectClean	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	1
Rešetka za peko in pečenje PyroFit	1
Izvlačno vodilo FlexiClip PyroFit (par)	1
Termometer za živila s priključno vrvico	1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PyroFit (par)	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7464 BP

### Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in LED-osvetlitvijo



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Vgradna pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in LED-osvetlitvijo



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings