

H 7890 BP

90 cm široka pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in BrilliantLight



- Velik prikazovalnik s senzorjem približ. – M Touch + MotionReact
- Stalen pregled nad pripravo – kamera v notranjosti pečice
- Najpreprostejše čiščenje – piroliza in oprema PyroFit
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Hitro segrevanje in enakomerna porazdelitev toplote – TwinPower

A

EAN: 4002516133230 / Številka materiala: 11106120 /  
Številka starega materiala: 22789045D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Plemenito jeklo/CleanSteel
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Vgradna pečica	•
PureLine	•
<b>Prednosti</b>	
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	Brez kabla
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
Motor ražnja	•
<b>Načini delovanja</b>	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Avtomatsko pečenje	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Mali žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje	•
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Posebne uporabe	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
MotionReact: vklop luči ob približevanju	•
MotionReact: vklop prikazovalnika ob približevanju	•
MotionReact: potrditev opozorilnega tona ob približevanju	•
MotionReact: prepoznavanje sprednjih stranic pohištva	•
Kamera v notranjosti pečice	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoč	•
3D-upravljalna plošča	•
Časovno nastavljeni dodatki pare	•
Polifonski zvočni signali	•

H 7890 BP

90 cm široka pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in BrilliantLight



EAN: 4002516133230 / Številka materiala: 11106120 /  
Številka starega materiala: 22789045D

Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Program Sabbath	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A
Avtomatska izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Piroliza	•
Katalizator	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
Zapora tipk	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranjosti v l	90
Število nivojev vstavljanja	3
Število nivojev v notranjosti pečice 1	3
Število nivojev v notranjosti pečice 2	3
Oznake nivojev vstavljanja	•
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Ventilator za vroč zrak TwinPower	•
Temperature v °C	30–300
Temperature min. v °C	30
Temperature maks. v °C	300
Širina niše min. v mm	860
Širina niše maks. v mm	860

H 7890 BP

90 cm široka pečica

v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in BrillantLight




EAN: 4002516133230 / Številka materiala: 11106120 /  
Številka starega materiala: 22789045D

Višina niše min. v mm	517
Višina niše maks. v mm	517
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	895
Višina aparata v mm	478
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	74,0
Skupna priključna moč v kW	5,60
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	3
Dolžina priključnega kabla v m	1,80
Zamenjava žarnice	Servisna služba
<b>Priložena oprema</b>	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean	2
Rešetka za peko in pečenje PyroFit	2
Izvlačno vodilo FlexiClip PyroFit (par)	1
Brezvrvični termometer za živila	1
Odstranljiva stranska vodila s prevleko PyroFit (par)	1
Plošča za pečenje in pečenje na žaru s prevleko PerfectClean	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2
<b>Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku</b>	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

90 cm široka pečica


v dizajnu za popolno kombiniranje, s termometrom za živila in BrilliantLight




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings