

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zajamčen uspeh za vsako jed – avtomatski programi
- Preprosta priprava celotnega hoda – kuhanje menijev
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home

EAN: 4002516128465 / Številka materiala: 11106380 / Številka starega materiala: 23724030D

<b>Izvedba</b>	
Barva aparata	Grafitno siva
<b>Izvedba in dizajn</b>	
Vgradna parna pečica	•
VitroLine	•
<b>Prednosti</b>	
Zunanje ustvarjanje pare	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
<b>Načini delovanja</b>	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Kuhanje v pari	•
Pogrevanje	•
Eko kuhanje v pari	•
Posebne uporabe	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati	•
Kuhanje menija	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



EAN: 4002516128465 / Številka materiala: 11106380 /  
Številka starega materiala: 23724030D

Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata pečice CleanGlass	•
<b>Para/oskrba z vodo</b>	
DualSteam	•
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2Release	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,5
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Zapora tipk	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Notranjost pečice L	•
Volumen notranjosti v l	40
Število nivojev vstavljanja	4
Tečaj vrat	spodaj
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	450
Višina niše maks. v mm	452
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 455 x 569
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	455
Globina aparata v mm	569
Teža v kg	26,4
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
<b>Priložena oprema</b>	
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla DGG 50 40	1
Rešetka	1
Prestreznj pladenj DGG 100 40	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



EAN: 4002516128465 / Številka materiala: 11106380 /  
Številka starega materiala: 23724030D

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

DG 7240

Vgradna parna pečica


za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing



Screw joint DG DGM, installation drawing




DG DGM, installation drawing


DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



side view DG DGM, installation drawings



Installation DG, installation drawing