

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zajamčen uspeh za vsako jed – avtomatski programi
- Preprosta priprava celotnega hoda – kuhanje menijev
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home

EAN: 4002516128472 / Številka materiala: 11106390 / Številka starega materiala: 23724040D

Izvedba in dizajn	
Vgradna parna pečica	•
PureLine	•
Barva aparata	Plemenito jeklo/CleanSteel
Prednosti, ki zagotavljajo užitek	
Zunanje ustvarjanje pare	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Kuhanje v pari	•
Pogrevanje	•
Eko kuhanje v pari	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do treh nivojih hkrati	•
Kuhanje menija	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Notranjost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



EAN: 4002516128472 / Številka materiala: 11106390 /
Številka starega materiala: 23724040D

Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Parna tehnologija in oskrba z vodo	
DualSteam	•
Odstranjevanje posode za svežo vodo z mehanizmom Push2Release	•
Volumen posode za svežo vodo v l	1,5
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Notranjost pečice L	•
Volumen notranjosti v l	40
Število nivojev vstavljanja	4
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 455 x 569
Tečaj vrat	spodaj
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	450
Višina niše maks. v mm	452
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	455
Globina aparata v mm	569
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 455 x 569
Teža v kg	26,4
Skupna priključna moč v kW	3,60
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
Število faz	1
Zaščita v A	16
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Priložena oprema	
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1
Rešetka	1
Prestrezní pladenj	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



EAN: 4002516128472 / Številka materiala: 11106390 /
Številka starega materiala: 23724040D

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings




DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings


DG 7240

Vgradna parna pečica

za zdravo kuhanje z avtomatskimi programi in povezavo v omrežje



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DG2740, DG2840, DG7140, DG7240, DG7440 - installation drawing