

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Otočna napa

s posebnim obešenjem na filigranske vrvi in integriranim dovodom toka



- Izjemno ploščata in okrogla – edinstven dizajn s premerom 70 cm
- Edinstvena udobna uporaba – Con@ctivity
- Elegantna osvetlitev v obliki obroča – optimalna osvetljenost
- Okrašen dizajn filtra – 10-slojni filter iz plemenitega jekla
- Učinkovito vezanje neprijetnih vonjev – filter Longlife AirClean

A

EAN: 4002516169642 / Številka materiala: 11159560 / Številka starega materiala: 28707835D

Izvedba	
Otočna napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Kroženje zraka
Dizajn	
Barva	Brijantno bela
Udobna uporaba	
Avtomatska funkcija Con@ctivity	•
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Aplikacija Miele@mobile	•
Nastavljiv izklop stopnje Booster	•
Čas delovanja po izklopu 5/15 minut	•
Prikaz nasičenosti maščobnega filtra	•
Nasičenost maščobnega filtra nastavljiva	•
Nasičenost filtra z aktivnim ogljem nastavljiva	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	28,3
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Filtrski sistem	
Število kovinskih maščobnih filtrov iz plemenitega jekla (10-slojnih), primernih za strojno pomivanje	2
Osvetlitev	
LED	•
Število x W	14 W
Osvetljenost v lx	475 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ambientalna osvetlitev, bela	•
Ventilator	
Enostranski sesalni ventilator	•
Enosmerni motor (DC)	•
Kroženje zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	270
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	360
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	420
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m ³ /h) po EN 61591	615
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	53,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	61,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	65,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3	75,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	39,0
Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	47,0
Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13	51,0

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Otočna napa

s posebnim obešenjem na filigranske vrvi in integriranim dovodom toka



EAN: 4002516169642 / Številka materiala: 11159560 /
Številka starega materiala: 28707835D

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 61,0

Varnost

Varnostni izklop

•

Tehnični podatki

Širina ohišja nape v mm

700

Višina ohišja nape v mm

170

Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm

700

Globina ohišja nape v mm

700

Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm

1000

Minimalni odmik nad električno kuhalno ploščo v mm

450

Višina ohišja pri okrogli napi v mm

170

Neto teža v kg

22,5

Premer ohišja nape v mm

700

Fiksni priključek

•

Skupna priključna moč v kW

0,07

Napetost v V

230

Zaščita v A

10

Število faz

1

Frekvenca v Hz

50

Navodila za montažo

Montažna šablona

•

Kombinacija s kuhalno ploščo Miele z možnostjo povezave v WLAN-omrežje

priporočljivo

Dodatna oprema

Filter z aktivnim ogljem

Nein


Obnovljiv filter z aktivnim ogljem

DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Otočna napa

s posebnim obešenjem na filigranske vrvi in integriranim dovodom toka



DA7078D - (installation drawings)