

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popoln položaj: s patentiranim senzorjem CupSensor
- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Vedno sveže zmleta kava – AromaticSystemFresh
- Udobno postreženo – za večje količine: funkcija vrča

EAN: 4002516139584 / Številka materiala: 11163400 / Številka starega materiala: 29744030A

Izvedba in dizajn	
Vgradni kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Barva	Grafitno siva
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
CupSensor	•
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva min. v cm	4,0
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva maks. v cm	16,5
PerformanceMode	•
Posoda za mleko EasyClick	•
ComfortDoor	•
Skrit ročaj vrat	•
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	2
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	300
Kapaciteta posode za kavo v zrnju B v g	300
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	600
Odstranljive posode za kavo v zrnju	•
Kapaciteta posode za vodo v l	2,7
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	17
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	1,6
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Možnost nastavitve ure vklopa	•
Možnost nastavitve ure izklopa	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



EAN: 4002516139584 / Številka materiala: 11163400 /

Številka starega materiala: 29744030A

Individualne nastavitve

Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojna	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Caffè americano enojni	•
Caffè americano dvojni	•
Long black enojni	•
Long black dvojni	•
Topla voda enojna	•
Topla voda dvojna	•
Vročča voda enojna	•
Vročča voda dvojna	•
Črni čaj enojni	•
Črni čaj dvojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Zeliščni čaj dvojni	•
Sadni čaj enojni	•
Sadni čaj dvojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Zeleni čaj dvojni	•
Beli čaj enojni	•
Beli čaj dvojni	•
Japonski čaj enojni	•
Japonski čaj dvojni	•
Chai latte enojni	•
Chai latte dvojni	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi

EAN: 4002516139584 / Številka materiala: 11163400 /  
Številka starega materiala: 29744030A

Kavnik	•
Čajnik	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Možnost vklopa energetske varčnega eko načina	•
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,6
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,9
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Ročno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•
Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•
Nastavljiva trdota vode	•
<b>Varnost</b>	
Zapora vklopa	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Minimalna širina niše v mm	560
Maksimalna širina niše v mm	568
Minimalna višina niše v mm	450
Maksimalna višina niše v mm	452
Globina niše v mm	500
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	455
Globina aparata v mm	475
Globina pri odprtih vratih v cm	108,0
Skupna priključna moč v kW	1,45
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
<b>Priložena oprema</b>	
Posoda za mleko iz stekla	•
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	•
Čistilne tablete	•
Sredstvo za čiščenje cevi za mleko	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



EAN: 4002516139584 / Številka materiala: 11163400 /  
Številka starega materiala: 29744030A

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


CVA 7440

Vgradni kavni avtomat


v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)