

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Popoln položaj: s patentiranim senzorjem CupSensor
- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Vedno sveže zmleta kava – AromaticSystemFresh
- Udobno postreženo – za večje količine: funkcija vrča

EAN: 4002516139591 / Številka materiala: 11163410 /  
Številka starega materiala: 29744040A

Izvedba in dizajn	
Vgradni kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
PureLine	•
Barva	Plemenito jeklo Cleansteel
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	10
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
CupSensor	•
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva min. v cm	4,0
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva maks. v cm	16,5
PerformanceMode	•
Posoda za mleko EasyClick	•
ComfortDoor	•
Skrit ročaj vrat	•
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	2
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	300
Kapaciteta posode za kavo v zrnju B v g	300
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	600
Odstranljive posode za kavo v zrnju	•
Kapaciteta posode za vodo v l	2,7
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	17
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	1,6
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Možnost nastavitve ure vklopa	•
Možnost nastavitve ure izklopa	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Individualne nastavitve	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



EAN: 4002516139591 / Številka materiala: 11163410 /  
Številka starega materiala: 29744040A

Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojna	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Caffè americano enojni	•
Caffè americano dvojni	•
Long black enojni	•
Long black dvojni	•
Topla voda enojna	•
Topla voda dvojna	•
Vroča voda enojna	•
Vroča voda dvojna	•
Črni čaj enojni	•
Črni čaj dvojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Zeliščni čaj dvojni	•
Sadni čaj enojni	•
Sadni čaj dvojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Zeleni čaj dvojni	•
Beli čaj enojni	•
Beli čaj dvojni	•
Japonski čaj enojni	•
Japonski čaj dvojni	•
Chai latte enojni	•
Chai latte dvojni	•
Kavnik	•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi

EAN: 4002516139591 / Številka materiala: 11163410 /

Številka starega materiala: 29744040A

Čajnik

•

#### Učinkovitost in trajnostnost

Možnost vklopa energetske varčnega eko načina

•

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W

0,6

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W

0,9

Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min

20

Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min

20

Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min

20

#### Enostavno čiščenje

Sprednja stran iz plemenitega jekla s površino CleanSteel

•

Ročno odstranjevanje vodnega kamna

•

Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo

•

Udobni programi čiščenja

•

Avtomatska funkcija izpiranja

•

ComfortClean

•

Odstranljiva cev za mleko

•

Odstranljiva enota za kuhanje

•

Nastavljiva trdota vode

•

#### Varnost

Zapora vklopa

•

#### Tehnični podatki

Minimalna širina niše v mm

560

Maksimalna širina niše v mm

568

Minimalna višina niše v mm

450

Maksimalna višina niše v mm

452

Globina niše v mm

500

Širina aparata v mm

595

Višina aparata v mm

455

Globina aparata v mm

475

Globina pri odprtih vratih v cm

108,0

Skupna priključna moč v kW

1,45

Napetost v V

220-240

Zaščita v A

10

Število faz

1

Dolžina priključnega kabla v m

2,0

#### Priložena oprema

Posoda za mleko iz stekla

•

Tablete za odstranjevanje vodnega kamna

•

Čistilne tablete

•

Sredstvo za čiščenje cevi za mleko

•

CVA 7440

Vgradni kavni avtomat

v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



EAN: 4002516139591 / Številka materiala: 11163410 /  
Številka starega materiala: 29744040A

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


CVA 7440

Vgradni kavni avtomat


v združljivem dizajnu s patentiranim CupSensorjem za največji užitek ob kavi



CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)