

WCG660 WPS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1400 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I Glajenje I Miele@home



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- Dodatna funkcija Glajenje zmanjša zmečkanost in prihrani do 50 % časa in truda
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home*

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



EAN: 4002516208334 / Številka materiala: 11284000 / Številka starega materiala: 11CG6603D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitvev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost vgradnje pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 Chrome Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva, Pearlfinit
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Ravna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
Učinkovitost čiščenja	
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Multilingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	209
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•

WCG660 WPS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1400 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I Glajenje I Miele@home



EAN: 4002516208334 / Številka materiala: 11284000 /
Številka starega materiala: 11CG6603D

Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Čiščenje stroja	•
Bombaž puščica	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
Kakovost	
Protiuteži iz sive litine	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	93
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2

WCG660 WPS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1400 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I Glajenje I Miele@home



EAN: 4002516208334 / Številka materiala: 11284000 /
Številka starega materiala: 11CG6603D

Priložena oprema

Tri kapsule

•

UltraPhase 1 + 2

•

Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase

•

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WCG660 WPS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm