

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash | higiena



- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev
- Prikazovalnik in udobno upravljanje s prstom – ComfortSensor
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home\*

\* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



EAN: 4002516217053 / Številka materiala: 11284150 / Številka starega materiala: 11CI8703D

<b>Izvedba</b>	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Oznaka izdelka	W1 Chrome Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
<b>Ožemanje</b>	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
<b>Dizajn</b>	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva, Pearlfinish
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
<b>Učinkovitost čiščenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Možnost Madeži	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
<b>Nežno ravnanje s perilom</b>	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	9,0
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
MultiLingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	199
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash I higiena



EAN: 4002516217053 / Številka materiala: 11284150 /  
Številka starega materiala: 11CI8703D

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti 0,80  
v W

EcoFeedback	•
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Pernice	•
Vzglavniki	•
Puh	•
Zavese	•
Bombaž, higiena	•
Čiščenje stroja	•
Bombaž puščica	•
Novo perilo	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
<b>Dodatne funkcije za pranje</b>	
SingleWash	•
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kakovost</b>	
Protiuteži iz sive litine	•
<b>Varnost</b>	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash I higijena



EAN: 4002516217053 / Številka materiala: 11284150 /  
Številka starega materiala: 11CI8703D

#### Tehnični podatki

Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Globina aparata brez vrat (za vgradnjo pod pult) v mm	600
Teža v kg	95
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2

#### Priložena oprema

Tri kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά

WCI870 WPS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash I higijena



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm