

WWG660 WCS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1400 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I Glajenje I Miele@home



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- Dodatna funkcija Glajenje zmanjša zmečkanost in prihrani do 50 % časa in truda
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home*

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



EAN: 4002516217824 / Številka materiala: 11284190 / Številka starega materiala: 11WG6601D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitvev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna s kromiranim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
Učinkovitost čiščenja	
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	•
Multilingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	49
Ponderirana poraba vode na cikel v l	48
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	209
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•

WWG660 WCS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



EAN: 4002516217824 / Številka materiala: 11284190 /
Številka starega materiala: 11WG6601D

Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Čiščenje stroja	•
Bombaž puščica	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Posebej tiho	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
Kakovost	
Protiuteži iz sive litine	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	94
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2

WWG660 WCS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



EAN: 4002516217824 / Številka materiala: 11284190 /
Številka starega materiala: 11WG6601D

Priložena oprema

Tri kapsule

•

UltraPhase 1 + 2

•

Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase

•

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG660 WCS TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm