

WWD320 WCS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Glajenje | CapDosing



- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah
- Naš satasti boben poskrbi, da perilo ostane v brezhibnem stanju
- Dodatna funkcija Glajenje zmanjša zmečkanost in prihrani do 50 % časa in truda#
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev
- Varčen, zmogljiv, brez obrabe – motor ProfiEco



EAN: 4002516237723 / Številka materiala: 11333540 /

Številka starega materiala: 11WD3201A

Izvedba

Možnost postavitev v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitev pod pult	•
Tečaj vrat	desno

Konstrukcija

Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	•

Ožemanje

Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitve po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•

Dizajn

Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor rum., 7-segmentni

Učinkovitost čiščenja

Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•

Nežno ravnanje s perilom

Satasti boben	•
Pолнjenje v kg	8,0

Udobna uporaba

Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	47

Ponderirana poraba vode na cikel v l

47

Razred učinkovitosti ožemanja

B

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)

A

Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW

70

Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti

219

Poraba električne energije v stanju izključenosti v W

0,30

Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“

•

Količinska avtomatika

•

Uravnavanje penjenja

•

Motor ProfiEco

•

Programi pranja

QuickPowerWash	•
----------------	---

WWD320 WCS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Glajenje | CapDosing



EAN: 4002516237723 / Številka materiala: 11333540 /


Številka starega materiala: 11WD3201A

Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Impregnacija	•
Bombaž puščica	•
Samo izpiranje/škrobljenje	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
Kakovost	
Protuteži iz sive litine	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	93
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvanca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2


WWD320 WCS PWash&8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | QuickPowerWash | Glajenje | CapDosing




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm