

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash I higiena



- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev
- Prikazovalnik in udobno upravljanje s prstom – ComfortSensor
- Miele@home – pametno povezani za več možnosti*

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.



EAN: 4002516237716 / Številka materiala: 11333570 / Številka starega materiala: 11WI8601A

| | |
|---|------------------------------------|
| Izvedba | |
| Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp | • |
| Postavitve „side-by-side“ | • |
| Možnost postavitve pod pult | • |
| Tečaj vrat | desno |
| Konstrukcija | |
| Oznaka izdelka | W1 White Edition |
| Stroj za polnjenje od spredaj | • |
| Ožemanje | |
| Maks. število vrtljajev centrifuge | 1600 |
| Prekinitev po izpiranju | • |
| Funkcija „brez ožemanja“ | • |
| Dizajn | |
| Barva aparata | Lotos bela |
| Barva upravljalne plošče | Lotos bela |
| Dizajn vrat | Obsidian črna s kromiranim obročem |
| Barva vrtljivega izbirnega gumba | Lotos bela/obroč krom |
| Izvedba upravljalne plošče | Naklon 5° |
| Vrsta upravljanja | Vrtljiv izbirni gumb |
| Prikazovalnik | ComfortSensor bel, enovrstični |
| Učinkovitost čiščenja | |
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |
| Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos | • |
| Doziranje posameznih odmerkov CapDosing | • |
| Možnost Madeži | • |
| Preizkušena higiena brez virusov | • |
| Nežno ravnanje s perilom | |
| Satasti boben | • |
| Polnjenje v kg | 9,0 |
| Udobna uporaba | |
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home | • |
| Prednastavitev zagona do 24 ur | • |
| Prikaz preostalega časa | • |
| Prikaz poteka programa | • |
| MultiLingua | • |
| Predal za pralna sredstva AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Učinkovitost in trajnostnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (A–G) | A |
| Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh | 49 |
| Ponderirana poraba vode na cikel v l | 48 |
| Razred učinkovitosti ožemanja | A |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem) | A |
| Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW | 68 |
| Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti | 199 |
| Poraba električne energije v stanju izključenosti v W | 0,40 |

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash | higiena



EAN: 4002516237716 / Številka materiala: 11333570 /
Številka starega materiala: 11WI8601A

Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti 0,80
v W

| | |
|--|---------------------|
| EcoFeedback | • |
| Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“ | • |
| Količinska avtomatika | • |
| Merilnik pretoka vode | • |
| Uravnavanje penjenja | • |
| Motor ProfiEco | • |
| Programi pranja | |
| QuickPowerWash | • |
| Avtomatski plus | • |
| Bombaž | • |
| Neobčutljivo perilo | • |
| Občutljivo perilo | • |
| Srajce | • |
| Svila (ročno pranje) | • |
| Volna (ročno pranje) | • |
| Ekspres 20 | • |
| Temno perilo/jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Športna oblačila | • |
| Pernice | • |
| Vzglavniki | • |
| Puh | • |
| Zavese | • |
| Bombaž, higiena | • |
| Čiščenje stroja | • |
| Bombaž puščica | • |
| Novo perilo | • |
| Samo izpiranje/škrobljenje | • |
| Črpanje/ožemanje | • |
| ECO 40-60 | • |
| Dodatne funkcije za pranje | |
| SingleWash | • |
| Kratki | • |
| Namakanje | • |
| Predpranje | • |
| Več vode | • |
| Dodatno izpiranje | • |
| Posebej tiho | • |
| Glajenje s paro | • |
| Zvočni signal | • |
| AllergoWash | • |
| Kakovost | |
| Protiuteži iz sive litine | • |
| Varnost | |
| Sistem za zaščito pred izlivom vode | Watercontrol-System |
| Zaščita pred posegi otrok | • |
| PIN-koda | • |
| Optični vmesnik | • |

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A I 9 kg I 1600 vrtlj./min I avtomatsko doziranje I QuickPowerWash I higiena



EAN: 4002516237716 / Številka materiala: 11333570 /
Številka starega materiala: 11WI8601A

Tehnični podatki

| | |
|---|-----------|
| Mere v mm (širina) | 596 |
| Mere v mm (višina) | 850 |
| Mere v mm (globina) | 643 |
| Globina aparata pri odprtih vratih v mm | 1077 |
| Teža v kg | 94 |
| Skupna priključna moč v kW | 2,10-2,40 |
| Napetost v V | 220-240 |
| Zaščita v A | 10 |
| Frekvenca v Hz | 50 |
| Dolžina priključnega kabla v m | 2 |

Priložena oprema

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tri kapsule | • |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase | • |

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWI860 WCS PWash&TDos&9kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 9 kg | 1600 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | QuickPowerWash | higijena



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm