


CS 7101-1 FL  
Element SmartLine  
z dvojnimi gorilnikoma za voka




- Preprosto upravljanje z eno roko – z gumbi
- Eleganten dizajn – za vgradnjo v ravnini s pultom ali na pult
- Možnost popolne kombinacije z vsemi elementi SmartLine
- Velik spekter moči – dvojni gorilnik za voka z močjo do 4.500 kW kW
- Enostavno čiščenje – strojno pomivanje nosilca ComfortClean

EAN: 4002516306832 / Številka materiala: 11402760 /  
Številka starega materiala: 27710151D

<b>Vrsta gretja</b>	
Vrsta gretja	Plin
<b>Izvedba</b>	
SmartLine	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantna steklokeramična površina	•
Ploska vgradnja	•
Barva steklokeramike	Črna
Vgradnja z naleganjem na pult	•
<b>Oprema kuhalnih polj</b>	
Število kuhalnih polj	1
<b>1. kuhalno polje/območje</b>	
Položaj	v sredini
Vrsta	Dvojni gorilnik za voka
Velikost v mm	Ø 300
Maks. moč v W	4500
<b>Udobna uporaba</b>	
Upravljanje s senzorskimi tipkami	Gumbi
Upravljanje z gumbi	•
Električni vžig z upravljanjem z eno roko	•
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Steklokeramika, enostavna za čiščenje	•
Nosilec za posodo, primeren za strojno pomivanje	•
<b>Varnost</b>	
GasStop	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere (V x Š x G) v mm	92 x 378 x 520
Mere v mm (širina)	378
Mere v mm (višina)	92
Mere v mm (globina)	520
Mere izreza (Š x G) pri ploski vgradnji v mm	358/382 x 500/524
Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult	358
Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult	500
Vgradna višina s priključno omarico v mm	92
Notranja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	358
Notranja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	500
Teža v kg	7
Zunanja mera izreza v mm (širina) pri ploski vgradnji	382
Zunanja mera izreza v mm (globina) pri ploski vgradnji	524
Skupna priključna moč v kW	4,50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50-60
<b>Priložena oprema</b>	
CSFG 7000 FlameGuard	•
Priključni kabel	Da
Komplet šob za zemeljski plin	•
Komplet šob za utekočinjeni plin	•
Obroč za voka	•

CS 7101-1 FL  
Element SmartLine  
z dvojnimi gorilnikoma za voko



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)