

CM 5510 Silence
 Prostostoječi kavni avtomat
 s funkcijo OneTouch for Two za izjemen užitek ob kavi



- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Popolni rezultati in intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Kremasto spenjeno mleko za različne kavne specialitete
- Udobno čiščenje za nego in vzdrževanje – programi čiščenja
- Udobno postreženo – za večje količine: funkcija vrča

EAN: 4002516326830 / Številka materiala: 11510910 /
 Številka starega materiala: 29551004A

Izvedba in dizajn	
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Rožnato zlata (PF)
Prednosti	
AromaticSystem	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	2
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	DirectSensor
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva min. v cm	8,0
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva maks. v cm	13,5
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	1
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	200
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	200
Kapaciteta posode za vodo v l	1,3
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	7
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	0,8
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Individualne nastavitve	•
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojna	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroč mleko enojno	•
Vroč mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•

