

CM 5510 Silence
 Prostostoječi kavni avtomat
 s funkcijo OneTouch for Two za izjemen užitek ob kavi



- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Popolni rezultati in intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Kremasto spenjeno mleko za različne kavne specialitete
- Udobno čiščenje za nego in vzdrževanje – programi čiščenja
- Udobno postreženo – za večje količine: funkcija vrča

EAN: 4002516326830 / Številka materiala: 11510910 /
 Številka starega materiala: 29551004A

Izvedba in dizajn	
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Ro nato zlata PearlFinish
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek	
AromaticSystem	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	2
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	DirectSensor
Multilingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	1
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	200
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	200
Kapaciteta posode za vodo v l	1,3
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	0,8
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Individualne nastavitve	•
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspresso enojni	•
Ekspresso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojni	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojni	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroč mleko enojno	•
Vroč mleko dvojni	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Vroč voda enojna	•

CM 5510 Silence
 Prostostoječi kavni avtomat
 s funkcijo OneTouch for Two za izjemen užitek ob kavi



EAN: 4002516326830 / Številka materiala: 11510910 /
 Številka starega materiala: 29551004A

Kavnik	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Možnost vklopa energetske varčnega eko načina	•
Enostavno čiščenje	
Ročno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•
Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•
Nastavljiva trdota vode	•
Varnost	
Zapora vklopa	•
Tehnični podatki	
Nastavljiva višina izliva v cm	13,5
Nastavljiva višina izliva v cm	8,0
Širina aparata v mm	241
Višina aparata v mm	360
Globina aparata v mm	460
Skupna priključna moč v kW	1,45
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Dolžina priključnega kabla v m	1,2
Priložena oprema	
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	•
Čistilne tablete	•
Kratka navodila za uporabo na hrbtni strani aparata	•
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,