

K 2802 Vi Hladilnik MasterCool za vrhunsko tehniko in dizajn velikega formata



- Udobna pomoč pri odpiranju vrat – Push2open
- Živila ostanejo do trikrat dlje sveža – območje MasterFresh
- Prijetno osvetljena notranjost z LED-elementi – BrilliantLight
- Udobno upravljanje s prikazovalnikom na dotik MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Številka materiala: 11530510 /
Številka starega materiala: 36280201D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	K 2802 Vi
Materialna številka proizvajalca	11530510
EAN številka	4002516335009
Razred	Diamond
Kategorija aparata	
Hladilnik	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve „side-by-side“	•
Dizajn	
Osvetlitev	BrilliantLight
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Koncept upravljanja	MasterSensor
SuperCool	•
Način Sabbath	•
Sistem svežine	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Tečaj MaxLoad	•
Upravljanje	
Število temperaturnih območij	2
Eko način	•
Hladilnik/hladilno območje	
Police iz varnostnega stekla, nastavljive po višini, v celotni širini	2
Število posod VeggieBox	1
Število predalov za svežino	2
SlidingShelf	•
Nastavek za konzerve na notranji strani vrat	1
Nastavek za steklenice na notranji strani vrat	3
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E
Poraba energije na leto v kWh	165,71
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,45
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitev	•
Steklene police z zaščito pred prelivanjem	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm za zamrzovalni del	•

K 2802 Vi Hladilnik MasterCool za vrhunsko tehniko in dizajn velikega formata



EAN: 4002516335009 / Številka materiala: 11530510 /
Številka starega materiala: 36280201D

Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•
Tehnični podatki	
Širina niše min. v mm	762
Širina niše maks. v mm	765
Višina niše min. v mm	2134
Višina niše maks. v mm	2164
Globina niše v mm	629
Širina aparata v mm	756
Višina aparata v mm	2127
Globina aparata v mm	610
Teža v kg	155,5
Tehnika pritrdjevanja	Fiksna vrata
Maks. teža sprednje stranice vrat za hladilni del v kg	27
Klimatski razred	SN-T
Hladilni del v l	467
od tega območje PerfectFresh v l	69
Skupna uporabna prostornina v l	467
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)	C
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v dB(A) re1pW	40
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	3000
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50-60
Dolžina priključnega kabla v m	3,0
Zamenjava žarnice	Servisna služba

Priložena oprema


Filtri Active AirClean

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

[?][?][?][?][?][?][?], [?]
 [?], [?][?][?][?], deutsch,
 dansk, english, english
 (AU), english (CA), english
 (GB), english (US), eesti,
 suomi, français, français
 (CA), français (FR),
 ελληνικά, italiano, [?][?]
 [?], [?][?][?], hrvatski,
 latviesu, lietuviu, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


K 2802 Vi Hladilnik MasterCool za vrhunsko tehniko in dizajn velikega formata




Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)