

WWD660 WCS TDos & 8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- Varčevanje z energijo v najboljšem razredu energijske učinkovitosti A
- Natančno in avtomatsko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®**
- Funkcija Glajenje zmanjša zmečkanost in prihrani do 50 % časa in truda***
- Popolno upravljanje pralnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home****

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modele in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Patent EP 2 784 205

*** Patent EP 2 088 231

**** Miele@home je ločena digitalna ponudba družbe Miele & Cie. KG. Vse pametne funkcije omogoča sistem Miele@home. Nabor funkcij se lahko razlikuje glede na model in državo.



EAN: 4002516352297 / Številka materiala: 11565530 / Številka starega materiala: 11WD6601D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	W1 White Edition
Stroj za polnjenje od spredaj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna z belim obročem
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Naklon 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	DirectSensor rum., 7-segmentni
Učinkovitost čiščenja	
Avtomatsko doziranje pralnega sredstva TwinDos	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg	8,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	47
Ponderirana poraba vode na cikel v l	47
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	219
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
Programi pranja	
Bombaž	•

WWD660 WCS TDos & 8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



EAN: 4002516352297 / Številka materiala: 11565530 /

Številka starega materiala: 11WD6601D

Bombaž s predpranjem	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Impregnacija	•
Bombaž puščica	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Glajenje s paro	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Zaščita pred posegi otrok	•
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	89
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Priložena oprema	
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•

WWD660 WCS TDos & 8kg

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A | 8 kg | 1400 vrtlj./min | avtomatsko doziranje | Glajenje | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm