

WW 610 WCS

Pralni stroj za polnjenje od zgoraj:
z Mielejevim satastim bobnom za nežno nego in ohranjanje vrednosti perila.



- Silence – zvočna optimizacija za posebej tiho pranje
- Blokada in pozicioniranje bobna – udobno jemanje perila iz stroja
- Naš satasti bobnen poskrbi, da perilo ostane v brezhibnem stanju
- Hitra osvežitev s programom Ekspres 20
- Manj likanja – program Srajce



EAN: 4002516370338 / Številka materiala: 11576010 /
Številka starega materiala: 11W61001D

Konstrukcija	
Stroj za polnjenje od zgoraj	•
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1200
Prekinitev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela
Izvedba upravljalne plošče	Comfort
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Nežno ravnanje s perilom	
Satasti bobnen	•
Polnjenje v kg	6,0
Udobna uporaba	
Prikaz poteka programa	•
Avtomatsko pozicioniranje in blokada bobna	•
Učinkovitost in trajnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	55
Ponderirana poraba vode na cikel v l	40
Razred učinkovitosti ožemanja	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	70
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	189
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,20
Količinska avtomatika	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor PWM	•
Programi pranja	
Avtomatski	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Temno perilo/jeans	•
Bombaž puščica	•
ECO 40-60	•
Dodatne funkcije za pranje	
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•

WW 610 WCS

Pralni stroj za polnjenje od zgoraj:

z Mielejevim satastim bobnom za nežno nego in ohranjanje vrednosti perila.



EAN: 4002516370338 / Številka materiala: 11576010 /
Številka starega materiala: 11W61001D

Kakovost	
Protiuteži iz sive litine	•
Varnost	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Watercontrol-System
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	459
Mere v mm (višina)	900
Mere v mm (globina)	601
Teža v kg	91
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina odtočne cevi v m	1,55