

CM 6160 MilkPerfection
 Prostostoječi kavni avtomat
 s funkcijo WiFiConn@ct in raznolikimi kavnimi napitki za kar največjo svobodo



- Kremasto spenjeno mleko za različne kavne specialitete
- Popolni rezultati in intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Udobno čiščenje za nego in vzdrževanje – programi čiščenja
- Najpreprostejša komunikacija z aparatom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358725 / Številka materiala: 11580940 /
 Številka starega materiala: 29616020A

Izvedba in dizajn	
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Obsidian #rna
Prednosti aparata, ki zagotavljajo užitek	
AromaticSystem	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	4
Konični mlin, ki ohranja aromo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	1
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	300
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	300
Kapaciteta posode za vodo v l	1,8
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	10
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	0,8
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Individualne nastavitve	•
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspresso enojni	•
Ekspresso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojna	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojna	•
Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•

CM 6160 MilkPerfection

Prostostoječi kavni avtomat

s funkcijo WiFiConn@ct in raznolikimi kavnimi napitki za kar največjo svobodo



EAN: 4002516358725 / Številka materiala: 11580940 /
Številka starega materiala: 29616020A

Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Topla voda enojna	•
Vročna voda enojna	•
Črni čaj enojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Sadni čaj enojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Beli čaj enojni	•
Japonski čaj enojni	•
Kavnik	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Možnost vklopa energetskega varčnega eko načina	•
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,1
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,5
Enostavno čiščenje	
Ročno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•
Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•
Nastavljiva trdota vode	•
Tehnični podatki	
Nastavljiva višina izliva v cm	14,0
Nastavljiva višina izliva v cm	8,0
Širina aparata v mm	251
Višina aparata v mm	359
Globina aparata v mm	427
Skupna priključna moč v kW	1,45
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Tlak črpanja v bar	15
Dolžina priključnega kabla v m	1,4
Priložena oprema	
Nastavek za mleko iz plemenitega jekla	•

CM 6160 MilkPerfection

Prostostoječi kavni avtomat

s funkcijo WiFiConn@ct in raznolikimi kavnimi napitki za kar največjo svobodo



EAN: 4002516358725 / Številka materiala: 11580940 /
Številka starega materiala: 29616020A

Tablete za odstranjevanje vodnega kamna

Čistilne tablete

Kratka navodila za uporabo na hrbtni strani aparata

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

-
-
-

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,