

## CM 6360 MilkPerfection

Prostostoječi kavni avtomat

s funkcijo WiFiConn@ct, kakovostno posodo za mleko in raznimi kavnimi napitki



- Kremasto spenjeno mleko za različne kavne specialitete
- Popolni rezultati in intenzivna aroma kave – AromaticSystem
- Istočasna priprava s pritiskom na gumb – OneTouch for Two
- Udobno čiščenje za nego in vzdrževanje – programi čiščenja
- Najpreprostejša komunikacija z aparatom – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358732 / Številka materiala: 11580960 /  
Številka starega materiala: 29636009A

Izvedba in dizajn	
Prostostoječi kavni avtomat s sistemom kave v zrnju	•
Barva	Lotosweiß-CM
Prednosti	
AromaticSystem	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch	•
Priprava napitkov s funkcijo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Možnost nastavitve profilov uporabnikov	8
Konični mlin, ki ohranja armo kave	•
Nastavljiva stopnja mletja	•
Možna uporaba druge vrste kave v obliki zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine zmlate kave	•
Možnost nastavitve količine vode	•
Možnost nastavitve temperature vode	•
Možnost nastavitve količine mleka	•
Možnost nastavitve količine spenjenega mleka	•
Možnost nastavitve predhodnega poparjenja	•
TeaTimer	•
Udobna uporaba	
Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva min. v cm	8,0
Brezstopenjsko nastavljiva višina izliva maks. v cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Način za strokovnjake	•
Ogrevana površina za skodelice	•
MultiLingua	•
Število vrst kave	1
Število posod za kavo v zrnju	1
Kapaciteta posode za kavo v zrnju A v g	300
Skupna kapaciteta posod za kavo v zrnju v g	300
Kapaciteta posode za vodo v l	1,8
Kapaciteta posode za mleko v l	0,7
Kapaciteta posode za ostanke v kosih	10
Kapaciteta prestreznega pladnja v l	0,8
Lahko dostopne posode za oskrbo	•
Možnost nastavitve trajanja stanja pripravljenosti	•
Individualne nastavitve	•
Posebni napitki	
Možnost izbire količine napitka v ml	20-300
Ristretto enojni	•
Ristretto dvojni	•
Ekspreso enojni	•
Ekspreso dvojni	•
Kava enojna	•
Kava dvojni	•
Dolga kava enojna	•
Dolga kava dvojni	•

## CM 6360 MilkPerfection

Prostostoječi kavni avtomat

s funkcijo WiFiConn@ct, kakovostno posodo za mleko in raznimi kavnimi napitki



EAN: 4002516358732 / Številka materiala: 11580960 /  
Številka starega materiala: 29636009A

Kapučino enojni	•
Kapučino dvojni	•
Latte macchiato enojni	•
Latte macchiato dvojni	•
Vroče mleko enojno	•
Vroče mleko dvojno	•
Spenjeno mleko enojno	•
Spenjeno mleko dvojno	•
Espresso macchiato enojni	•
Espresso macchiato dvojni	•
Cappuccino italiano enojni	•
Cappuccino italiano dvojni	•
Flat white enojni	•
Flat white dvojni	•
Café au lait enojni	•
Café au lait dvojni	•
Caffè latte enojni	•
Caffè latte dvojni	•
Topla voda enojna	•
Vroča voda enojna	•
Črni čaj enojni	•
Zeliščni čaj enojni	•
Sadni čaj enojni	•
Zeleni čaj enojni	•
Beli čaj enojni	•
Japonski čaj enojni	•
Kavnik	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Možnost vklopa energetske varčnega eko načina	•
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,1
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,5
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Ročno odstranjevanje vodnega kamna	•
Avtomatsko izpiranje cevi za mleko iz posode za vodo	•
Udobni programi čiščenja	•
Avtomatska funkcija izpiranja	•
ComfortClean	•
Odstranljiva cev za mleko	•
Odstranljiva enota za kuhanje	•
Nastavljiva trdota vode	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Širina aparata v mm	251
Višina aparata v mm	359
Globina aparata v mm	427
Skupna priključna moč v kW	1,45
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Število faz	1
Tlak črpanja v bar	15
Dolžina priključnega kabla v m	1,4

CM 6360 MilkPerfection  
Prostostoječi kavni avtomat  
s funkcijo WiFiConn@ct, kakovostno posodo za mleko in raznimi kavnimi napitki



EAN: 4002516358732 / Številka materiala: 11580960 /  
Številka starega materiala: 29636009A

#### Priložena oprema

Nastavek za mleko iz plemenitega jekla

•

Posoda za mleko iz stekla

•

Tablete za odstranjevanje vodnega kamna

•

Čistilne tablete

•

Kratka navodila za uporabo na hrbtni strani aparata

•

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,