

H 7262 B

Vgradna pečica

s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean



- Prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor S
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Prostornost in fleksibilnost – volumen pečice 76 l in 5 nivojev
- Enostavna uporaba na vseh nivojih – izvlečno vodilo FlexiClip

A⁺


EAN: 4002516361008 / Številka materiala: 11581250 /
Številka starega materiala: 22726234D

Izvedba	
Barva aparata	Grafitno siva
Izvedba in dizajn	
Vgradna pečica	•
VitroLine	•
Prednosti	
Hitro segrevanje	•
Termometer za živila	S kablom
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatsko pečenje	•
Eko vroč zrak	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Udobna uporaba	
Prikazovalnik	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz ure	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Enostavno čiščenje	
Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Vrata pečice CleanGlass	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Število nivojev v notranjosti pečice	1


H 7262 B

Vgradna pečica


s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 B

Vgradna pečica

s prikazovalnikom, termometrom za živila in prevleko PerfectClean



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings