

WTI370 WPM PWash 8/5kg

Pralno-sušilni stroj WT1:

s funkcijo QuickPower in Single Wash&Dry – hitro in učinkovito pranje in sušenje



- Pranje in sušenje v najkrajšem času – QuickPower
- Vaš najljubši kos pripravljen v < 1 uri – Single Wash&Dry
- Ekskluzivna ponudba kapsul CapDosing za različne vrste perila in madežev
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila



EAN: 4002516368779 / Številka materiala: 11585720 /  
Številka starega materiala: 11TI3704A

<b>Izvedba</b>	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitve side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Stroj za polnjenje od spredaj	•
<b>Pralni stroj s funkcijo sušenja</b>	
Pranje in sušenje brez prekinitve	•
Elektronsko merjenje preostale vlažnosti	•
Kondenzacijski sušilni stroj z vodnim hlajenjem	•
Toplo ožemanje	•
<b>Ožemanje</b>	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1600
Prekinitvev po izpiranju	•
Funkcija „brez ožemanja“	•
<b>Dizajn</b>	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Krom
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Poševna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
<b>Učinkovitost čiščenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Doziranje posameznih odmerkov CapDosing	•
<b>Nežno ravnanje s perilom</b>	
Satasti boben	•
Polnjenje v kg pri pranju	8,0
Polnjenje v kg pri sušenju	5,0
Tehnologija PerfectCare	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Na prikazovalniku
Avtomatsko izpiranje puhastih delcev	•
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Predal za pralna sredstva AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Razred energijske učinkovitosti za pranje in sušenje (A–G)	D
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za celotni cikel v kWh	262
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	46
Ponderirana poraba vode na cikel za cikel pranja v l	47

WTI370 WPM PWash 8/5kg

Pralno-sušilni stroj WT1:

s funkcijo QuickPower in Single Wash&Dry – hitro in učinkovito pranje in sušenje



EAN: 4002516368779 / Številka materiala: 11585720 /

Številka starega materiala: 11TI3704A

Ponderirana poraba vode na cikel za celotni cikel v l	68
Razred učinkovitosti ožemanja	A
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem)	A
Emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja v dB(A) re 1 pW	69
Trajanje programa pri nazivni zmogljivosti za cikel pranja	219
Trajanje programa pri nazivni zmogljivosti za celotni cikel	389
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,60
Pranje pri nizki temperaturi „hladno“ in „20 °C“	•
Količinska avtomatika	•
Merilnik pretoka vode	•
Uravnavanje penjenja	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPower	•
Avtomatski	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila (ročno pranje)	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres	•
Temno perilo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Športna obutev	•
Puh	•
Zavese	•
Čiščenje stroja	•
Bombaž puščica	•
ECO 40-60	•
<b>Programi sušenja</b>	
QuickPower	•
Avtomatski	•
Bombaž	•
Bombaž puščica	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila	•
Volna	•
Ekspres	•
Temno perilo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•

WTI370 WPM PWash 8/5kg

Pralno-sušilni stroj WT1:

s funkcijo QuickPower in Single Wash&Dry – hitro in učinkovito pranje in sušenje



EAN: 4002516368779 / Številka materiala: 11585720 /

Številka starega materiala: 11TI3704A

Športna oblačila	•
Športna obutev	•
Toplo prezračevanje	•
Osvežitev	•
Glajenje s paro	•
<b>Dodatne funkcije za pranje</b>	
Kratki	•
Namakanje	•
Predpranje	•
Več vode	•
Dodatno izpiranje	•
Glajenje s paro	•
Zvočni signal	•
AllergoWash	•
Single	•
<b>Dodatne funkcije za sušenje</b>	
Zaščita pred mečkanjem	•
Nežno	•
<b>Kakovost</b>	
Protiuteži iz sive litine	•
<b>Varnost</b>	
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-Metal
PIN-koda	•
Optični vmesnik	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	637
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1055
Teža v kg	97
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
<b>Priložena oprema</b>	
Tri kapsule	•
Kupon za pralno sredstvo Miele	•