

Boost CX1 PowerLine
Talni sesalnik brez vrečke za prah
za maksimalno sesalno moč v kompaktnem dizajnu



- Izjemna moč čiščenja s tehnologijo Vortex
- S funkcijo TrackDrive vedno ostane na zastavljeni poti
- Zadrži tudi najmanjše delce – filter Hygiene AirClean
- Vsestransko uporaben – univerzalni talni nastavek
- Posebno udobna nastavitve višine s teleskopsko cevjo Comfort

EAN: 4002516365976 / Številka materiala: 11602500 /
Številka starega materiala: 41NRF013CE

Izvedba	
Talni sesalnik brez vrečke za prah	•
Oznaka izdelka	Boost CX1
Različica motorja	PowerLine
Tip izdelka	SNRF0
Barva aparata	Grafitno siva
Čiščenje	
Tehnologija Vortex	•
Udobna uporaba	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Štiristopenjski vrtljivi regulator
Ergonomičen nosilni ročaj	•
Ergonomičen ročaj	•
Sesalna cev	Teleskopska cev Comfort
Sistem Park za odlaganje	Enostransko
Učinkovitost in trajnostnost	
Nazivna vhodna moč v W	890
Gibljivost	
TrackDrive	•
Delovni radij v m	10
Dolžina priključnega kabla v m	6,5
Filtrski sistem	
Filter za izhodni zrak	Filter Hygiene AirClean
Volumen posode za prah v l	1,0
Tehnični podatki	
Maks. moč v W	890
Glasnost v dB	78,0
Širina v mm	400
Višina v mm	280
Teža v kg	7,8
Priložena oprema	
Nastavek za oblazinjeno pohištvo	•
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Talni nastavek SBD 365-3	•
Ščetka za čiščenje	Ne