


## PFD 102 i

### Vgradni pomivalni stroj

za posodo v gospodinjstvu, poslovnih in čajnih kuhinjah ter pomivalnicah



- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov v samo 36 min\*
- Popolna osvetlitev za lažje vlaganje v stroj – BrilliantLight
- Vse popolnoma suho – podpora sušenja AutoOpen
- Intuitivno upravljanje s pregledno zasnovo upravljalne plošče


\* Odvisno od okoliščin na licu mesta (temperatura dovodne vode/električni priključek) se lahko navedene vrednosti spremenijo.



EAN: 4002516366683 / Številka materiala: 11605140 / Številka starega materiala: 61010201EP2

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Integrirani pomivalni stroj
Linija	ProfiLine
Sistem pomivanja	Pomivalni stroj s sistemom sveže vode, polnjenje od spredaj
Število nivojev pomivanja	2
Sprednja stranica	Brez sprednje stranice
Stranski stranici	Pocinkano
Minimalna teža sprednje plošče v kg	4,0
Maksimalna teža sprednje plošče v kg	11,0
Uporaba	
Primeren za penzione	•
Primeren za univerze in šole	•
Primeren za pisarne in agencije	•
Primeren za zasebna gospodinjstva	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za športna društva	•
Zmogljivost	
Preizkušena učinkovitost proti virusom	•
Preizkušena higiena	•
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	75
Najkrajše trajanje programa v min	17
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	75
Zmogljivost pomivanja pogrinjki/šaržo	13
Življenjska doba v ciklikih pomivanja	12500
Miele MOVE	
Možnost povezave s spletnim portalom Miele MOVE	•
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	Elektronsko krmiljenje
Izbira programa	Tipke za izbiro programa
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Programi [število]	8
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Standardni električni priključek	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč gretja v kW	7,10
Skupna priključna moč v kW	7,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč gretja v kW	1,90
Skupna priključna moč v kW	2,10
Zaščita v A	10-16
Priklop na dovod vode in odtok	
Hladna ali topla voda [število]	1
Potrebni pretočni tlak v bar	1,00-10,00


PFD 102 i  
Vgradni pomivalni stroj  
za posodo v gospodinjstvu, poslovnih in čajnih kuhinjah ter pomivalnicah



EAN: 4002516366683 / Številka materiala: 11605140 /  
Številka starega materiala: 61010201EP2

Odočna črpalka [DN]	22
Maksimalna višina črpanja odočne črpalke v cm	100
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Maksimalna trdota vode v mmol/l	6,50
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
Dolžina dovodne cevi v cm	150
Dolžina odočne cevi v cm	150
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, višina v mm	805
Zunanja mera, širina v mm	598
Zunanja mera, globina v mm	570
Zunanja mera, bruto višina v mm	960
Zunanja mera, bruto širina v mm	670
Zunanja mera, bruto globina v mm	700
Uporabna višina pomivalne komore v mm	540
Uporabna širina pomivalne komore v mm	510
Uporabna globina pomivalne komore v območju zgornje košare v mm	450
Uporabna globina pomivalne komore v območju spodnje košare v mm	450
Višina vlaganja nad tlemi v mm	210
Potrebna širina niše v mm	600
Neto teža [kg]	42
Bruto teža v kg	49
Maksimalna obremenitev tal v N	1000
<b>Vrednosti emisij</b>	
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Raven zvočne moči (LwA)	0,0
<b>Programi</b>	
Univerzalni	•
Kratki	•
Higiena	•
Hladno/predizpiranje	•
Kozarci	•
Plastika	•
Energetsko varčni/Eco	•
Intenzivni	•
<b>Zasnova košar</b>	
Fleksibilna zasnova košar FlexLine	•
Držalo za kozarce FlexCare [število]	2
Polička za skodelice FlexCare [število]	1
Košara za pribor	•
Po višini nastavljiva zgornja košara	•
<b>Oprema</b>	
Profesionalni električni priključek	•
Sušenje	Dodatno sušenje, Aktivno kondenzacijsko sušenje, Podpora sušenja AutoOpen
1 kombinirana dozirna naprava v vratih za praškasto pomivalno sredstvo in sredstvo za izpiranje	•
Pomivalna komora iz kakovostnega plemenitega jekla	•

PFD 102 i  
Vgradni pomivalni stroj  
za posodo v gospodinjstvu, poslovnih in čajnih kuhinjah ter pomivalnicah



EAN: 4002516366683 / Številka materiala: 11605140 /  
Številka starega materiala: 61010201EP2

BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Zaščita pred posegi otrok	•
Spremenljiva temperatura zadnjega izpiranja	•
Optični vmesnik	•
SmartStart	•
FlexiTimer s funkcijo EcoStart	•
Modul WLAN	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Nosilnost ekološkega programa v nastavitvah na mestu	13
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E
Poraba energije ekološkega programa na 100 izpiranj v kWh	93
Poraba vode pri ekološkem programu na cikel pranja v l	12,0
Razred emisije zvoka v zraku (A-D)	C
Emisija zvoka v zraku v dB(A)re1pW	46
Čas delovanja programa eko v min.	250
<b>Možnosti priklopa</b>	
Zunanji dozimi modul za tekoča pomivalna sredstva	•
<b>Standardi, preizkusne oznake</b>	
CE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•
VDE	•
EMV, ne povzroča radijskih motenj	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•