

PFD 104 SCVi XXL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo XXL s predalom za pribor 3D MultiFlex za posodo v gospodinjstvu, poslovnih in čajnih kuhinjah ter pomivalnicah



- Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov v samo 17 min*
- Fleksibilna namestitvev posode za najboljše rezultate pomivanja
- Avtomatsko odpiranje vrat z dvakratnim trkom – Knock2open
- Vse popolnoma suho – podpora sušenja AutoOpen
- Inovativen dizajn in največje udobje – predal 3D MultiFlex

* Odvisno od okoliščin na licu mesta (temperatura dovodne vode/električni priključek) se lahko navedene vrednosti spremenijo.



EAN: 4002516366706 / Številka materiala: 11605160 / Številka starega materiala: 61010405EP2

Izvedba in konstrukcija	
Izvedba	Pomivalni stroj za skrito vgradnjo
Pomivalni stroji XXL	•
Linija	ProfilLine
Sistem pomivanja	Pomivalni stroj s sistemom sveže vode, polnjenje od spredaj
Število nivojev pomivanja	2
Sprednja stranica	Brez sprednje stranice
Stranski stranici	Pocinkano
Minimalna teža sprednje plošče v kg	5,0
Maksimalna teža sprednje plošče v kg	12,0
Uporaba	
Primeren za penzione	•
Primeren za univerze in šole	•
Primeren za pisarne in agencije	•
Primeren za zasebna gospodinjstva	•
Primeren za delavnice	•
Primeren za športna društva	•
Zmogljivost	
Preizkušena učinkovitost proti virusom	•
Preizkušena higiena	•
Obtočna črpalka, Qmaks. v l/min	75
Najkrajše trajanje programa v min	17
Maksimalna temperatura zadnjega izpiranja v °C	75
Zmogljivost pomivanja pogrinjki/šaržo	14
Življenjska doba v cikliih pomivanja	12500
Miele MOVE	
Možnost povezave s spletnim portalom Miele MOVE	•
Upravljanje	
Vrsta krmiljenja	Elektronsko krmiljenje
Izbira programa	Tipke za izbiro programa
Maks. zamik prednastavitve zagona v h	24
Prikaz preostalega časa	•
Programi [število]	8
Prikaz poteka programa	•
Nastavljiv jezik izpisov na prikazovalniku	•
Standardni električni priključek	
Električni priključek	3N AC 400V 50HZ
Moč gretja v kW	7,10
Skupna priključna moč v kW	7,30
Zaščita v A	16
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Možna različica napetosti 1	
Električni priključek	AC 230V 50HZ
Moč gretja v kW	1,90
Skupna priključna moč v kW	2,10
Zaščita v A	10-16
Prikllop na dovod vode in odtok	
Hladna ali topla voda [število]	1

PFD 104 SCVi XXL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo XXL s predalom za pribor 3D MultiFlex za posodo v gospodinjstvu, poslovnih in čajnih kuhinjah ter pomivalnicah



EAN: 4002516366706 / Številka materiala: 11605160 / Številka starega materiala: 61010405EP2

Potrebni pretočni tlak v bar	1,00-10,00
Odtočna črpalka [DN]	22
Maksimalna višina črpanja odtočne črpalke v cm	100
Integrirana naprava za mehčanje vode	•
Maksimalna trdota vode v mmol/l	6,50
Sistem za zaščito pred izlivom vode	Sistem Waterproof
Dolžina dovodne cevi v cm	150
Dolžina odtočne cevi v cm	150
Mere in masa	
Zunanja mera, višina v mm	845
Zunanja mera, širina v mm	598
Zunanja mera, globina v mm	550
Zunanja mera, bruto višina v mm	960
Zunanja mera, bruto širina v mm	670
Zunanja mera, bruto globina v mm	700
Uporabna višina pomivalne komore v mm	580
Uporabna širina pomivalne komore v mm	510
Uporabna globina pomivalne komore v območju zgornje košare v mm	450
Uporabna globina pomivalne komore v območju spodnje košare v mm	450
Višina vlaganja nad tlemi v mm	210
Potrebna širina niše v mm	600
Neto teža [kg]	51
Bruto teža v kg	58
Maksimalna obremenitev tal v N	1000
Vrednosti emisij	
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Raven zvočne moči (LwA)	45,0
Programi	
Univerzalni	•
Kratki	•
Higiena	•
Hladno/predizpiranje	•
Kozarci	•
Plastika	•
Energetsko varčni/Eco	•
Intenzivni	•
Zasnova košar	
Fleksibilna zasnova košar FlexLine	•
Držalo za kozarce FlexCare [število]	4
Polička za skodelice FlexCare [število]	2
Po višini nastavljiva zgornja košara	•
Patentiran predal 3D MultiFlex	•
Oprema	
Profesionalni električni priključek	•
Sušenje	Aktivno kondenzacijsko sušenje, Podpora sušenja AutoOpen, Dodatno sušenje
1 kombinirana dozirna naprava v vratih za praškasto pomivalno sredstvo in sredstvo za izpiranje	•

PFD 104 SCVi XXL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo XXL s predalom za pribor 3D MultiFlex za posodo v gospodinjstvu, poslovnih in čajnih kuhinjah ter pomivalnicah



EAN: 4002516366706 / Številka materiala: 11605160 / Številka starega materiala: 61010405EP2

Pomivalna komora iz kakovostnega plemenitega jekla	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Spremenljiva temperatura zadnjega izpiranja	•
Optični vmesnik	•
SmartStart	•
FlexiTimer s funkcijo EcoStart	•
Modul WLAN	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Nosilnost ekološkega programa v nastavitvah na mestu	14
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	E
Poraba energije ekološkega programa na 100 izpiranj v kWh	95
Poraba vode pri ekološkem programu na cikel pranja v l	12,0
Razred emisije zvoka v zraku (A-D)	C
Emisija zvoka v zraku v dB(A)re1pW	45
Čas delovanja programa eko v min.	250
Možnosti priklopa	
Zunanji dozirni modul za tekoča pomivalna sredstva	•
Standardi, preizkusne oznake	
CE	•
Ustreza direktivi o strojih po 2006/42/ES	•
VDE	•
EMV, ne povzroča radijskih motenj	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•