

DA 9091 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



- Premočrtna oblika s širino 880 mm in minimalno globino 260 mm
- Sodobno upravljanje na dotik na stekleni sprednji plošči
- Enakomerna osvetlitev z LED-letvijo
- Širina police – za shranjevanje npr. začimb
- Učinkovita filtracija – 10-slojni filter iz plemenitega jekla



EAN: 4002516390381 / Številka materiala: 11678440 /
Številka starega materiala: 28909140D

Izvedba in dizajn	
Barva aparata	Obsidian črna
Izvedba	
Stenska napa	•
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost predelave
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 29 filter z aktivnim ogljem
Udobna uporaba	
Elektronsko krmiljenje	•
Upravljalni elementi na dotik	•
Upravljanje	Upravljanje na dotik na steklu
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Stopnje Booster	1
Paket Silence	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Letna poraba energije v kWh/leto	67,7
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	B
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Enostavno čiščenje	
Notranjost ohišja nape, ki omogoča enostavno čiščenje – CleanCover	•
Filtrski sistem	
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	2
Osvetlitev	
Število x W	1 x 3,2 W
Osvetljenost v lx	300 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Izmenični motor (AC)	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591	205
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591	310
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591	415
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591	670
Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	39,0
Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	45,0
Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	50,0
Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3	62,0
Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13	25,0

DA 9091 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



EAN: 4002516390381 / Številka materiala: 11678440 /
Številka starega materiala: 28909140D

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 31,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 36,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 48,0

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591 190

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591 290

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591 385

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591 605

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 44,0

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 51,0

Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 58,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 69,0

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 30,0

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 37,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 44,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) po EN 60704-2-13 55,0

Varnost

Varnostni izklop •

Enoslojno varnostno steklo (ESG) •

Tehnični podatki

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm 500

Skupna višina za nape pri delovanju s kroženjem zraka v mm 500

Širina ohišja nape v mm 880

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm 500

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm 500

Višina ohišja nape v mm 500

Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm 500

Globina ohišja nape v mm 260

Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm 500

Neto teža v kg 21,5

Dolžina priključnega kabla v m 1,5

Vtič z zaščitnim kontaktom •

Minimalna višina nad električnimi kuhalnimi ploščami v mm 450

Minimalna varnostna razdalja nad plinskimi kuhalnimi ploščami (maks. 12,6 kW skupne moči, gorilnik ≤ 4,5 kW) v mm 650

Število faz 1

Skupna priključna moč v kW 0,20

Napetost v V 230

DA 9091 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo




EAN: 4002516390381 / Številka materiala: 11678440 /
Številka starega materiala: 28909140D

Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Priključek za odvod zraka zgoraj in zadaj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•
Dodatna oprema	
Obnovljiv filter z aktivnim ogljem	DKF 29-R Kohlefilter


DA 9091 W Screen

Stenska napa

z vertikalno stekleno stranico in ploščatim dizajnom za več prostora za glavo



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)



DADC9000 (Installation drawings)