

Scout RX3 Home Vision HD

Robotski sesalnik

s prenosom v živo in 170-minutnim trajanjem delovanja.



- Prvovrstno pobiranje prahu s štirikratno močjo čiščenja
- Sistematično čiščenje s 3D-pametno navigacijo
- Udobno upravljanje z aplikacijo Miele Scout
- Preverite, ali je doma vse v redu, s funkcijo Home Vision HD
- Posebej dolgo trajanje baterije* – neprekinjeno delovanje 170 min
- Varuje pohištvo s tehnologijo zaščite pohištva

* Izmerjeno v tihem načinu čiščenja v standardnem okolju skladno z IEC 62929:2014

EAN: 4002516403890 / Številka materiala: 11713550 / Številka starega materiala: 41PQL030EU

Izvedba	
Robotski sesalnik	•
Oznaka izdelka	Scout RX3
Tip izdelka	SPQL0
Barva aparata	Rožnato zlata (PF)
Čiščenje	
Sistem čiščenja	Štirikratna moč čiščenja
Navigacija	
Sistem navigacije	3D-pametna navigacija
Izboljšano čiščenje kotov	•
Neprekinjeno delovanje	•
Tehnologija zaščite pohištva	•
Zmogljivost, izražena v površini, v m ²	140
Čas delovanja v min	170
Čas polnjenja v min	240
Višina, ki omogoča premik na preprogo, v mm	17
Udobna uporaba	
Programi čiščenja	4
Avtomatski način	•
Točkovni način	•
Turbo način	•
Tihi način	•
Ročno čiščenje	•
Programiranje s timerjem	Vsak dan posebej
Uporabniški vmesnik na dotik	•
Aplikacija	
MobileControl	•
Izdelava karte doma	•
Home Vision	•
Gibljivost	
Ploščata konstrukcija	85
Filtrski sistem	
Filter za izhodni zrak	Filter AirClean Plus
Volumen posode za prah v l	0,4
Tehnični podatki	
Tip akumulatorja	Li-ion
Nazivna kapaciteta akumulatorja v mAh	5200
Glasnost v dB	71,0
Širina v mm	354
Višina v mm	85
Teža v kg	3,2
Priložena oprema	
Filter	Filter AirClean Plus
Daljnjski upravljalnik	•
Polnilna postaja	•
Adapter	•
Ščetka za čiščenje	Integriran
Omejitev območja	Magnetni trak
Filter	1 Filter