

DGC 7450

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povez. v omrežje, TasteControl in LED-lučko



- Velik prikazovalnik s senzorskim upravljanjem – DirectSensor
- Izjemni rezultati – parna tehnologija MonoSteam
- Posebej rahlo testo in zapečena skorjica – peka s paro
- Zanesljivo brez čezmerne toplotne obdelave živil – TasteControl
- Enostavno čiščenje – oprema PerfectClean

A+

EAN: 4002516587569 / Številka materiala: 11785170 /  
Številka starega materiala: 22745032D

Izvedba	
Barva aparata	Grafitno siva
Izvedba in dizajn	
Kombinirana parna pečica	•
VitroLine	•
Prednosti	
TasteControl	•
Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
Odtajevanje	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Avtomatsko pečenje	•
Kuhanje v pari	•
Načini delovanja žara	•
Žar	•
Vroč zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje	•
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Spodnje gretje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Eko vroč zrak	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Časovno nastavljivi dodatki pare	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•

DGC 7450

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povez. v omrežje, TasteControl in LED-lučko



EAN: 4002516587569 / Številka materiala: 11785170 /

Številka starega materiala: 22745032D

Individualne nastavitve

<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Avtomatska izraba preostale toplote	•
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,5
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	1,0
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
<b>Enostavno čiščenje</b>	
Emajlirana notranost pečice s prevleko PerfectClean in katalitično hrbtno steno	•
Zunanji uparjalnik	•
Grelnik v dnu pečice za manj kondenzata	•
Vzdrževalni programi	•
Vzdrževalni program Namakanje	•
Program sušenja notranosti pečice	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
<b>Para/oskrba z vodo</b>	
MonoSteam	•
Moč uparjalnika v kW	2,20
Volumen posode za svežo vodo v l	1,0
Sesalna cev za vsesavanje vode	•
<b>Varnost</b>	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zapora tipk	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Volumen notranosti v l	76
Število nivojev vstavljanja	5
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	spodaj
Osvetlitev notranosti pečice	1 LED-sijalka
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	250
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	70
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 596 x 568
Širina aparata v mm	595

DGC 7450

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povez. v omrežje, TasteControl in LED-lučko



EAN: 4002516587569 / Številka materiala: 11785170 /  
Številka starega materiala: 22745032D

Višina aparata v mm	596
Globina aparata v mm	568
Teža v kg	42,0
Skupna priključna moč v kW	3,50
Napetost v V	220-240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Zamenjava žarnice	Servisna služba

#### Priložena oprema

Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 71	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1
Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71	1
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean HFC 71 (par)	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	1
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
---	---

DGC 7450

Kombinirana parna pečica

za kuhanje v pari, peko in pečenje s povez. v omrežje, TasteControl in LED-lučko



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing