

Triflex HX1 Facelift  
Brezžični ročni sesalnik  
Triflex HX1 z dizajnom 3 v 1 za izjemno fleksibilnost



- Do 60 minut delovanja\* z enim polnjenjem
- Tako zmogljiv kot običajen sesalnik Miele\*\*
- Filter Hygiene Lifetime z učinkovitostjo filtriranja > 99,99 %\*\*\*
- Široka električna krtača s prepoznavanjem talne obloge

\* Velja za stopnjo moči 1 brez priključene električne krtače Multi Floor XXL.

\*\* Učinkovitost čiščenja v primerjavi s talnim sesalnikom Miele Complete C3 (SGEF3) s turbo krtačo STB 305-3 (pobiranje prahu na preprogi in trdih tleh z režo, pobiranje vlaken na preprogi). V skladu z IEC 62885-2.

\*\*\* IEC 62885-4

EAN: 4002516445562 / Številka materiala: 11805970 / Številka starega materiala: 41MUL105EU1

<b>Izvedba</b>	
Akumulatorski sesalnik	•
Oznaka izdelka	Triflex HX1
Tip izdelka	SMUL1
Barva aparata	Obsidian črna
<b>Čiščenje</b>	
Tehnologija Vortex	•
Električna krtača Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Udobna uporaba</b>	
Elektronsko uravnavanje sesalne moči	Tristopenjski drsni regulator
Zamenljiv litij-ionski akumulator	•
Funkcija 3 v 1	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Nazivna vhodna moč v W	120
<b>Filtrski sistem</b>	
ComfortClean	•
Filter za izhodni zrak	Filter Hygiene Lifetime
Volumen posode za prah v l	0,5
<b>Tehnični podatki</b>	
Tip akumulatorja	Li-ion
Nazivna kapaciteta akumulatorja v mAh	2500
Glasnost v dB	80,0
Širina v mm	260
Višina v mm	1297
Teža v kg	3,6
Volt	25,2
Čas delovanja enote PowerUnit solo pri stopnji MIN	60
Čas delovanja z električno krtačo pri stopnji MIN	30
Čas delovanja z električno krtačo pri stopnji MAX	17
Zmogljivost, izražena v površini, v m <sup>2</sup>	125
Čas polnjenja v min	240
<b>Priložena oprema</b>	
Tridelni pribor	Integriran, stensko držalo
Ozki nastavek	•
Sesalni čopič z vlakni iz umetne mase	•
Nastavek za oblazinjeno pohištvo XXL SPD 20	•
Električna krtača Multi Floor XXL SEB 430	•
Ščetka za čiščenje	Ne
Stensko držalo	•
Napajalnik	•