

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:
 s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.



- Manj likanja, več svežine – SteamFinish
- Prijetno tiho sušenje – SilenceDrum
- DryCare 40 – posuši skoraj vse, kar je mogoče oprati pri 40 °C
- Hitro sušenje pri največji energijski učinkovitosti – EcoSpeed
- Miele@home – pametno povezani za več možnosti*

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

A+++

EAN: 4002516453529 / Številka materiala: 11819910 /
 Številka starega materiala: 12CL7802D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitve side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost vgradnje pod pult	•
Tečaj vrat	levo
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 Chrome Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva, Pearlfinit
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	ravna
Vrsta upravljanja	vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos ²	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Preizkušena higiena	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
Nežno ravnanje s perilom	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED-osvetlitev
MultiLingua	•
Akustični paket za najnižje vrednosti hrupa	•
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+++
Letna poraba električne energije v kWh	185
Trajanje standardnega programa v min	184
Hrup med programom Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	64
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A
Poraba električne energije v standardnem programu Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v kWh	1,55
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:
 s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Številka materiala: 11819910 /
 Številka starega materiala: 12CL7802D

Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila	•
Volna	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Vzglavniki, normalni	•
Hladno prezračevanje	•
Toplo prezračevanje	•
Program s košaro	•
Glajenje	•
Posteljno perilo	•
Glajenje s paro	•
Dodatne funkcije	
Zaščita pred mečkanjem	•
Zvočni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kakovost	
Zaobljena rebra	•
Varnost	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Teža v kg	56
Skupna priključna moč v kW	1,10
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R290
Količina hladilnega sredstva v kg	0,14
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO ₂ e	3


TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:
 s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.




EAN: 4002516453529 / Številka materiala: 11819910 /
 Številka starega materiala: 12CL7802D

Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO ₂ e	0,42
Zamenjava žarnice	Storitve za stranke
Priložena oprema	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku	
Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg
Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:
s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.




T1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm