

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg  
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:  
 s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Številka materiala: 11819910 /  
 Številka starega materiala: 12CL7802D

<b>Izvedba</b>	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitvev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Možnost vgradnje pod pult	•
Tečaj vrat	levo
<b>Konstrukcija</b>	
Oznaka izdelka	T1 Chrome Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
<b>Dizajn</b>	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Grafitno siva, Pearlfinish
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Izvedba upravljalne plošče	Ravna
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bel, enovrstični
<b>Rezultat sušenja</b>	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Preizkušena higiena	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
<b>Nežno ravnanje s perilom</b>	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9,0
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najnižje vrednosti hrupa	•
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+++
Letna poraba električne energije v kWh	185
Trajanje standardnega programa v min	184
Hrup med programom Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	64
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A
Poraba električne energije v standardnem programu Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v kWh	1,55
EcoFeedback	•
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•

- SteamFinish zgladi in osveži, da prihranite čas pri likanju
- SilenceDrum\* zmanjša hrup za bistveno tišje sušenje
- Hitrejše razvrščanje; DryCare 40 je popoln za perilo, pralno pri 40 °C\*\*
- EcoSpeed učinkovito skrajša čas sušenja za 20 minut\*\*\*
- Fleksibilnost in udobje z omreženjem aparatov – Miele@home

\* Patent EP 4 163 433

\*\* Ni primerno za volno ali svilo.

\*\*\* V primerjavi s sušilnimi stroji Miele brez funkcije EcoSpeed pri enaki količini polnjenja in razredu energijske učinkovitosti. Preizkušeno v programu „Bombaž“ pri maksimalni količini polnjenja.



TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg  
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:  
 s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Številka materiala: 11819910 /  
 Številka starega materiala: 12CL7802D

Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programi sušenja</b>	
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Bombaž puščica	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila	•
Volna	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Vzglavniki, normalni	•
Hladno prezračevanje	•
Toplo prezračevanje	•
Program s košaro	•
Glajenje	•
Posteljno perilo	•
Glajenje s paro	•
<b>Dodatne funkcije za sušenje</b>	
Zaščita pred mečkanjem	•
Zvočni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kakovost</b>	
Zaobljena rebra	•
<b>Varnost</b>	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	636
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1054
Teža v kg	56
Skupna priključna moč v kW	1,10
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R290
Količina hladilnega sredstva v kg	0,14

TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg  
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:  
 s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.



EAN: 4002516453529 / Številka materiala: 11819910 /  
 Številka starega materiala: 12CL7802D

Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO<sub>2</sub> e 3

Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO<sub>2</sub> e 0,42

Zamenjava žarnice Servisna služba

#### Priložena oprema

Dišavni vložek •


Kupon za dodatni dišavni vložek •

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL780WP EcoSpeed&Steam&9kg  
Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:  
s funkcijami SteamFinish, DryCare 40 in SilenceDrum za nežno sušenje.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm