

TWR780WP Eco&Steam&9kg  
 Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:  
 s funkcijami SteamFinish, SilenceDrum in M Touch za najvišje zahteve.



- M Touch – upravljanje prek neposrednih tipk ali s potegi
- Manj likanja, več svežine – SteamFinish
- Prijetno tiho sušenje – SilenceDrum
- DryCare 40 – posuši skoraj vse, kar je mogoče oprati pri 40 °C
- Miele@home – pametno povezani za več možnosti\*

\* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

**A+++**

EAN: 4002516463696 / Številka materiala: 11820320 /  
 Številka starega materiala: 12WR7802D

<b>Izvedba</b>	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitve side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	levo, možna zamenjava
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
<b>Konstrukcija</b>	
Oznaka izdelka	T1 White Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
<b>Dizajn</b>	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Lotos bela s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°
Vrsta upravljanja	upravljanje na dotik
Prikazovalnik	MTouch
<b>Rezultat sušenja</b>	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Preizkušena higiena	•
Preizkušena higiena brez virusov	•
<b>Nežno ravnanje s perilom</b>	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9,0
<b>Udobna uporaba</b>	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Prikaz poteka programa	Da
Pomočnik za sušenje	•
Informacije	•
Lastni programi	•
Osvetlitev bobna	LED-osvetlitev
MultiLingua	•
Akustični paket za najnižje vrednosti hrupa	•
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost in trajnostnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+++
Varčneje od mejne vrednosti (24) razreda energijske učinkovitosti A+++	10%
Letna poraba električne energije v kWh	174
Trajanje standardnega programa v min	220
Hrup med programom Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	62
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A

TWR780WP Eco&Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

s funkcijami SteamFinish, SilenceDrum in M Touch za najvišje zahteve.



EAN: 4002516463696 / Številka materiala: 11820320 /  
Številka starega materiala: 12WR7802D

Poraba električne energije v standardnem programu  
Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v kWh 1,47

EcoFeedback	•
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programi sušenja</b>	
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila	•
Volna	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Vzglavniki, normalni	•
Vzglavniki, veliki	•
Bombaž, higijena	•
Hladno prezračevanje	•
Toplo prezračevanje	•
Program s košaro	•
Glajenje	•
Posteljno perilo	•
Glajenje s paro	•
<b>Dodatne funkcije</b>	
Zaščita pred mečkanjem	•
Nežno plus	•
Osvežitev	•
Zvočni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Kakovost</b>	
Zaobljena rebra	•
<b>Varnost</b>	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
<b>Tehnični podatki</b>	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	62
Skupna priključna moč v kW	1,10
Napetost v V	220-240

TWR780WP Eco&Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

s funkcijami SteamFinish, SilenceDrum in M Touch za najvišje zahteve.



EAN: 4002516463696 / Številka materiala: 11820320 /  
Številka starega materiala: 12WR7802D

Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Vsebuje fluorirane toplogredne pline.	•
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R134a
Količina hladilnega sredstva v kg	0,48
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO <sub>2</sub> e	1430
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO <sub>2</sub> e	686,00
Zamenjava žarnice	Storitve za stranke
<b>Priložena oprema</b>	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•
<b>Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku</b>	


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR780WP Eco&Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


s funkcijami SteamFinish, SilenceDrum in M Touch za najvišje zahteve.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm