

TW780WP Passion

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

Mielejev vsestranski talent za najvišje zahteve in optimalno nežno nego perila



- M Touch – upravljanje prek neposrednih tipk ali s potegi
- Manj likanja, več svežine – SteamFinish
- Prijetno tiho sušenje – SilenceDrum
- Najbolj nežno sušenje občutljivih kosov – košara za sušilni stroj
- Miele@home – pametno povezani za več možnosti*

* Dodatna digitalna ponudba podjetja Miele & Cie. KG. Vse pametne aplikacije omogoča sistem Miele@home. Obseg funkcij je odvisen od modela in države.

A+++

EAN: 4002516463726 / Številka materiala: 11820350 / Številka starega materiala: 12WV7802D

Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitve side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	levo, možna zamenjava
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 White Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Alu-srebrna s kromiranim obročem
Izvedba upravljalne plošče	nagib 5°
Vrsta upravljanja	upravljanje na dotik
Prikazovalnik	MTouch
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos ²	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
Preizkušena higiena	•
Nežno ravnanje s perilom	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9,0
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz ure	•
Prikaz poteka programa	Da
Pomočnik za sušenje	•
Informacije	•
Lastni programi	•
Osvetlitev bobna	LED-osvetlitev
MultiLingua	•
Akustični paket za najnižje vrednosti hrupa	•
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+++
Varčneje od mejne vrednosti (24) razreda energijske učinkovitosti A+++	10%
Letna poraba električne energije v kWh	174
Trajanje standardnega programa v min	220
Hrup med programom Bombaž pri polni obremenitvi v dB(A) re1pW	62
Razred kondenzacijske učinkovitosti	A

TWW780WP Passion

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

Mielejev vsestranski talent za najvišje zahteve in optimalno nežno nego perila



EAN: 4002516463726 / Številka materiala: 11820350 /
Številka starega materiala: 12WW7802D

Poraba električne energije v standardnem programu
Bombaž, suho za v omaro pri polni obremenitvi v kWh 1,47

EcoFeedback	•
Tehnologija EcoDry	•
Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja	•
Motor ProfiEco	•
Programi sušenja	
Avtomatski plus	•
Bombaž	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Svila	•
Volna	•
Ekspres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Športna oblačila	•
Vzglavniki, normalni	•
Vzglavniki, veliki	•
Bombaž, higijena	•
Hladno prezračevanje	•
Toplo prezračevanje	•
Program s košaro	•
Posebej tiho	•
Glajenje	•
Posteljno perilo	•
Glajenje s paro	•
Dodatne funkcije	
Zaščita pred mečkanjem	•
Nežno plus	•
Osvežitev	•
Eko	•
Zvočni signal	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kakovost	
Zaobljena rebra	•
Varnost	
PIN-koda	•
Prikaz „Izpraznite posodo“	•
Prikaz „Očistite filter“	•
Optični vmesnik	•
Tehnični podatki	
Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850
Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077

TW780WP Passion

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

Mielejev vsestranski talent za najvišje zahteve in optimalno nežno nego perila



EAN: 4002516463726 / Številka materiala: 11820350 /
Številka starega materiala: 12WW7802D

Teža v kg	62
Skupna priključna moč v kW	1,10
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,0
Vsebuje fluorirane toplogredne pline.	•
Hermetično zaprto.	•
Vrsta hladilnega sredstva	R134a
Količina hladilnega sredstva v kg	0,48
Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO ₂ e	1430
Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO ₂ e	686,00
Zamenjava žarnice	Storitve za stranke
Priložena oprema	
Dišavni vložek	•
Kupon za dodatni dišavni vložek	•
Kupon za košaro za sušilni stroj	•

Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenščina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


Mielejev vsestranski talent za najvišje zahteve in optimalno nežno nego perila




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm